

TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló



0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



1 csatornás, termikus készülékvédő kapcsoló a 250 V AC / 72_V_DC feszültségű fogyasztók túlterhelés esetén történő védelmére. A 8820-3ISO-szabvány szerinti C-formájú lapos dugós biztosítékok biztosítós sorkapcsokra és interfészekre történő felszereléshez. Fix névleges árammal: 6 A

Az Ön előnyei

- Gyors és cserealkatrész nélküli ismételt üzembe helyezés hiba után a visszakapcsolhatóságnak köszönhetően
- A meglévő berendezések gond nélküli átalakítása autós lapos biztosítókkal az azonos csatlakozókép alapján
- A berendezés feszültségmentesítése karbantartás esetén a beépített készülékkapcsolóval

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0712275
Csomagolási egység	20 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	CLA111
Termékkulcs	CLA111
Katalógus oldalszáma	401. (C-4-2019) oldal
GTIN	4017918848392
Tömeg/db (csomagolással)	10,87 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	10,809 g
Vámtarifaszám	85362010
Származási ország	ID

TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló



0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Általános adatok	Soroló szerelésnél a készülék névleges árama csak 80%-ig vezérelhető, vagy megfelelő túlméretezést kell alkalmazni.
------------------	---

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Termikus készülékvédő kapcsolók
Kialakítás	Dugasz
Pólusszám	1
A csatornák száma	1

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	II
Szennyeződési fok	2

Elektromos jellemzők

Biztosító típusa	Automata
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	$\leq 0,9$ VA
Biztosító	lomha

Általános adatok

Méretezési feszültség	250 V AC
	65 V DC
	250 V AC (váltakozó áram UL 1077 szerint)
	72 V DC (egyenáram UL 1077 szerint)
Méretezési áram I_N	6 A
Méretezési lökőfeszültség	2,5 kV
Szigetelési ellenállás R_{iso}	> 100 M Ω (500 V DC)
Kioldás módja	T (termikus)
Készülékellenállás	0,05 Ω
Névleges rövidzárlati kapcsolóképesség I_{cn}	48 A (250 V AC / 65 V DC)
	60 A (30 V DC)
Rövidzárlati kapcsolóképesség	2000 A (250 V AC / UL 1077)
	2000 A (72 V DC / UL 1077)
Átütési szilárdság	3000 V AC (Tevékenységi terület)
	1500 V AC (Beépítési terület)
Ciklus legfeljebb	6000 (1 x I_n esetén, indukciószegény)
	3000 (1 x I_n esetén, induktív)
	500 (2x I_n induktív esetén)
Érintkező kivitele	C alak az ISO 8820-3 szerint

Csatlakozási adatok

Névleges áram	6 A
Névleges feszültség	250 V AC

TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló



0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>

	65 V DC
Csatlakozási mód	dugaszolható

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	8,2 mm
Magasság	24,4 mm
NS 35/7,5 magasság	55 mm
Mélység	44,5 mm

Az anyagok adatai

Szín	fekete (RAL 9005)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V-0
Szigetelőanyag csoport	IIIb
Szigetelőanyag	PPS

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok	
Nyitott oldalfal	Nem

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek	
Védettség	IP40 (Tevékenységi terület)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 60 °C
Magassági viszony	≤ 4000 m (amsl)
Nedvességpróba	240 h, 95 % RH, 40 °C

Szabványok és meghatározások

Szabványok / rendelkezések	EN 60934
----------------------------	----------

Szerelés

Szerelési mód	alapelemre
---------------	------------

TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló


0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>



Rajzok

Méretrajz




TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló

0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>



Méretrajz



TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló

0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>



Termékrajz



Az ábra a PT 6-FSI/C-LED 24 (cikksz.: 3212172) alapelemmel ellátott terméket mutatja.

TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló

0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>



Alkalmazási rajz



összekapcsolt biztosító kapcsok, a blokk 5 biztosító kapcsból áll

TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló

0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>




Alkalmazási rajz



különálló biztosító kapcsok, a blokk egy biztosító kapcsból és 4 átmenő kapocsból áll

Alkalmazási rajz




TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló

0712275


<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>



Alkalmazási rajz



Diagram



Kioldási karakterisztika

TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló



0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>



CSA

Engedély azonosítója: 074317

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
	250 V	6 A	-	-



cUL által elismert

Engedély azonosítója: FILE E 140459



UL által elismert

Engedély azonosítója: FILE E 140459



EAC

Engedély azonosítója: EAC-Zulassung



EAC

Engedély azonosítója: RU C-DE.A*30.B01546



VDE jelölés engedélyezése

Engedély azonosítója: 40034332



CCC

Engedély azonosítója: 2025010307749780

UAE-RoHS

Engedély azonosítója: 23-10-88896

TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló



0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TCP 6A - Termikus készülékvédő kapcsoló



0712275

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0712275>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	1,373 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com