

E/NS 35 N - Végbak


0800886

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0800886>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

vég tartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke



Az Ön előnyei

- Nagy felületen feliratozható

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0800886
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	50 Darab
Értékesítési kulcs	BE7111
Termékkulcs	BE7111
GTIN	4017918129309
Tömeg/db (csomagolással)	14,16 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	13,708 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

Műszaki adatok


A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Végbak
-------------	--------

Csatlakozási adatok

Csavarmenet	M3
Meghúzási nyomaték	0,5 ... 0,8 Nm

Méretetek

Méretezrajz	
Szélesség	9,5 mm
Magasság	48,6 mm
Mélység	32,8 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	34,3 mm
Hossz	48,6 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szerelés

E/NS 35 N - Végbak

0800886


<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0800886>



Szerelési mód	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rajzok

Méretrajz



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---