

BMKL 27X18 SR - DIN-A4 jelölőcímke-ív



0803689

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803689>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

DIN-A4 jelölőcímke-ív, Ív, ezüstszerű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Irodai nyomtatórendszerek, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 84, szövegmező magassága: 18 mm, szövegmező szélessége: 27 mm



Az Ön előnyei

- Ezeket a jelölőcímkeket kifejezetten a lézernyomtatókhoz történő használatra fejlesztettük ki
- Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes BMKL ... jelölőt
- A kereskedelemben kapható összes lézernyomtatóval nyomtatható
- Az anyagfájlt a CLIP PROJECT szoftver lapon a Letöltések – "Szoftverfrissítés – Jelölők" helyről lehet letölteni
- A nem perforált SK-U ... ívek a jelölőcímkek egyedi kialakítására szolgálnak

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0803689
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BG2414
Termékkulcs	BG2414
GTIN	4017918007645
Tömeg/db (csomagolással)	14,3 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	13,6 g
Vámtarifaszám	39199080
Származási ország	DE

Műszaki adatok

Tudnivalók

Általános adatok	A nyomtatási kép a lézernyomtatótól függően változhat
------------------	---

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Gerätemarker
-------------	--------------

Feliratozás

Az egyes lapok száma	84
Az egyes lapok száma soronként	6
Jelölési technológia	Irodai lézernyomtató

Méretek

Szélesség	18,00 mm
Magasság	27,00 mm
Mélység	0,09 mm

Az anyagok adatai

Fóliavastagság	46 µm
Ragasztóanyag erősség	29 µm
Ragasztó	Akrilát
Szín	ezüstszerű
Anyag	Poliészter
Anyag alapelem	Poliészter
Összetevők	szilikonmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés)	VDMA 24364:2018-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (alapján)
Igény	≥ 5 N
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Ragasztószalag-teszt

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 2409:2013 (alapján)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

UV-állóság

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h
Eljárás	Mesterséges besugárzás.

BMKL 27X18 SR - DIN-A4 jelölőcímke-ív



0803689

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803689>

Hőmérséklet-állóság

Vizsgálati specifikáció	ANSI/UL 969-2018:03 (alapján)
Vizsgálati időtartam	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	A vizsgálaton megfelelt

Feliratok mosásállósága

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben)
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3]	A vizsgálaton megfelelt
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1]	A vizsgálaton megfelelt
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2]	A vizsgálaton megfelelt

Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben

Vizsgálati specifikáció	ISO 175:2010 (alapján)
Vizsgálati időtartam	168 h
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. -]	A vizsgálaton megfelelt
IRM 901	A vizsgálaton megfelelt
IRM 902	A vizsgálaton megfelelt
IRM 903	A vizsgálaton megfelelt

Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában

Vizsgálati specifikáció	DIN 50018:2013-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Klímafokozat	AHT 1,0 S
Ciklusok	2

Sósködvizsgálat

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 120 °C (min.)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	> 5 °C
Ajánlott tárolási feltételek	23 °C / 50 % relatív páratartalom.
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	20 °C ... 25 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	40 % ... 50 %
Tárolhatóság	2 Év

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

Szerelés

BMKL 27X18 SR - DIN-A4 jelölőcímke-ív

0803689

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803689>



Szerelési mód	ragasztható
---------------	-------------

BMKL 27X18 SR - DIN-A4 jelölőcímke-ív


0803689

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803689>



Rajzok

Méretrajz



BMKL 27X18 SR - DIN-A4 jelölőcímke-ív



0803689

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0803689>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com