

KMK 2 - Műanyag kábeljelölő

1005266

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1005266>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Műanyag kábeljelölő, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: ≥ 6 mm, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm



Az Ön előnyei

- Műanyag kábeljelölők beltéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére
- Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint egyedileg feliratozza az összes műanyag kábeljelölők behelyezhető lapjait
- A feliratozott behelyezhető lapot a zárósapka óvja meg a szennyeződéstől

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1005266
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	BG231A
Termékkulcs	BG231A
GTIN	4017918012489
Tömeg/db (csomagolással)	1,002 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1,002 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Jelölőtartók
-------------	--------------

Méret

Szélesség	33,7 mm
Magasság	14,82 mm
Mélység	7,1 mm

Külső méretek

Külső átmérő	6 mm ... 50 mm
--------------	----------------

Szövegmező

Szövegmező szélessége	29 mm
Szövegmező magassága	8 mm

Az anyagok adatai

Szín	átlátszó
Anyag	Polietilén
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	≥ 6,00 mm
------------------------	-----------

Környezeti feltételek és élettartam

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés)	VDMA 24364:2018-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

UV-állóság

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h
Eljárás	Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával

Hőmérséklet-állóság

Vizsgálati specifikáció	ANSI/UL 969-2018:03 (alapján)
Vizsgálati időtartam	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	A vizsgálaton megfelelt

Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben

Vizsgálati specifikáció	ISO 175:2010 (alapján)
Vizsgálati időtartam	168 h

KMK 2 - Műanyag kábeljelölő

1005266

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1005266>



Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2]	A vizsgálaton megfelelt
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. -]	A vizsgálaton megfelelt
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	A vizsgálaton megfelelt
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1]	A vizsgálaton megfelelt
Metil-etil-ke-ton (MEK) [CAS sz. 78-93-3]	A vizsgálaton megfelelt
Benzin [CAS sz. 64742-49-0]	A vizsgálaton megfelelt
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	A vizsgálaton megfelelt
IRM 901	A vizsgálaton megfelelt
IRM 902	A vizsgálaton megfelelt
IRM 903	A vizsgálaton megfelelt

Vizsgálat kondenzvíz-váltóklimában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában

Vizsgálati specifikáció	DIN 50018:2013-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Klímafokozat	AHT 1,0 S
Ciklusok	2

Sósködvizsgálat

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %
Tárolhatóság	2 Év

Szerelés

Szerelési mód	Kábelkötözővel szerelhető
---------------	---------------------------

KMK 2 - Műanyag kábeljelölő

1005266

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1005266>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK 2 - Műanyag kábeljelölő

1005266

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1005266>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,002 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com