

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz



1051414

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1051414>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, hosszában: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 6,15 mm

Az Ön előnye

- Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
- A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1051414
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BG2122
Termékkulcs	BG2122
GTIN	4017918016111
Tömeg/db (csomagolással)	1,57 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1 g
Vámtarifaszám	49119900
Származási ország	DE

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz



1051414

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1051414>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Általános adatok	Egy csomagolás egységhez (db./csom) 10 azonos feliratú csik tartozik.
------------------	---

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Klemmenmarker
Raszterméret	6,2 mm

Feliratozás

Az egyes lapok száma	10
Az egyes lapok száma soronként	10
Jelölőcsíkok száma	10
Feliratozás iránya	hosszában
Feliratozás	L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE

Méretek

Szélesség	6,15 mm
Magasság	10,50 mm
Mélység	4,20 mm
Raszterméret	6,2 mm

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés)	VW PV 3.10.7:2005-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján)
Igény	≥ 5 N
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Ragasztószalag-teszt

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

UV-állóság

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz



1051414

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1051414>

Vizsgálati időtartam	96 h
Eljárás	Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával

Hőmérséklet-tárolás

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Eljárás	Test Bb
Időtartam	96 h
Vizsgálati hőmérséklet	120 °C

Feliratok mosásállósága

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben)
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0]	A vizsgálaton megfelelt
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3]	A vizsgálaton megfelelt
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1]	A vizsgálaton megfelelt

Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 22479:2022-08
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Eljárás	B módszer
Ciklusok	2

Sósködvizsgálat

Vizsgálati specifikáció	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk)
Tárolhatóság	2 Év

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

Szerelés

Szerelési mód	reteszelés
---------------	------------

Rajzok

Sematikus rajz



ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz



1051414

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1051414>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz



1051414

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1051414>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,012 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com