

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Feszültségvizsgáló, 12 V - 1000 V AC / 1000 V DC, IP65 védettség



Az Ön előnyei

- Egyen- és váltakozó feszültség vizsgálata a 12 V és 1000 V AC/DC közötti feszültségtartományban, elemek nélkül is teljesen működőképes
- Polaritásvizsgálat (+/-) egyenfeszültségen
- A külső vezető egypólusú vizsgálata
- Fázissorrend kijelzése földelt csillagpontú háromfázisú hálózatban
- Mérőhely-megvilágítás
- Nyomógombos terhelésrákapcsolás
- CAT IV 600 V és CAT III 1000 V túlfeszültség-kategória az IEC/EN 61243-3 szerint
- Rezgő riasztás a biztos feszültségfelismerés érdekében
- Ütésálló, por és freccsenő víz ellen védett készülékház, IP65
- Akusztikus és optikai szakadásvizsgálat

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1209091
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BH3312
Termékkulcs	BH3312
GTIN	4046356309905
Tömeg/db (csomagolással)	367 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	318,3 g
Vámtarifaszám	90303370
Származási ország	IE

Műszaki adatok

Tudnivalók

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

A California Prop. 65-re vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Mérőszerszám
Kijelzési terjedelem	12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V LED-diódás kijelző
A mező forgásirányának jelzése	LCD („R” szimbólum)
Mérőhely-megvilágítás	LED
Fáziskijelző	LCD („R” szimbólum)
Polaritáskijelző	LED („+/-” szimbólum)

Elektromos jellemzők

Mérőkör_belső ellenállás	220 kΩ
Terhelőkör_belső ellenállás	3,7 kΩ
Mérési kategória	CAT IV 600 V / CAT III 1000V
Feszültségellátás	2 x mikro elem 1,5V, LR03, AAA

Bemeneti adatok

Bementi feszültség tartomány AC	12 V AC ... 1000 V AC
Bementi feszültség tartomány DC	12 V DC ... 1000 V DC

Méretetek

Pengeszélesség	0 mm
Hossz	260 mm

Az anyagok adatai

Szín	fekete
------	--------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 55 °C

Szabványok és meghatározások

Vizsgálatok	EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 401. rész)
-------------	-------------------------------------

DUSPOL EXPERT - Fáziskeresők

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1209091>



Engedélyek

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1209091>



VDE jelölés engedélyezése

Engedély azonosítója: 40038336

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27200308
ECLASS-15.0	27200308

ETIM

ETIM 9.0	EC002781
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com