

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45 dugaszcsatlakozók



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1656990>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



RJ45 dugaszcsatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP67, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: IDC gyorscsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 23, kábeleágazás: egyenes, szín: közlekedési szürke A RAL 7042, Ethernet

Az Ön előnyei

- Speciális szerszám nélküli szerelés
- Kiváló minőségű és kedvező költségű megoldás az IP védelem területén
- Egyszerű kezelhetőség

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1656990
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	ABNNAA
Termékkulcs	ABNNAA
GTIN	4046356081399
Tömeg/db (csomagolással)	32,34 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	26,63 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45 dugaszcsatlakozók



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1656990>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Adatvonalai csatlakozó (a kábel felől)
Kialakítás	RJ45
Érzékelő fajtája	Ethernet
Pólusszám	8
Profil	RJ45
A kábeleágazások száma	1
Árnyékolt	van
Kábeleágazás	egyenes

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	I
Szennyeződési fok	2

Elektromos jellemzők

Méretezési feszültség (III/3)	72 V (DC)
Méretezési áram	1,75 A
U _N névleges feszültség	48 V
Átmeneti ellenállás	0,001 Ω (Huzal - IDC)
	0,005 Ω (Érvezeték - IDC)
Adatátviteli közeg	Réz
Átviteli sebesség	1 GBit/s
Átviteli tulajdonságok (kategória)	CAT5
Átviteli sebesség	1 GBit/s
Teljesítményátvitel	PoE++ IEEE 802.3bt szerint

Csatlakozási adatok

Csatlakozástechnika

Csatlakozási mód	IDC gyorscsatlakozás
AWG csatlakozási keresztmetszet	26 ... 23 (tömör)
	26 ... 23 (hajlékony)
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (tömör)
	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (hajlékony)

Méretetek

Szélesség	38,4 mm
Magasság	22,8 mm
Hossz	80 mm

Az anyagok adatai

Szín	közlekedési szürke A RAL 7042
Anyag	Műanyag

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45 dugaszcsatlakozók



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1656990>

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Készülék ház anyaga	Műanyag
Kábeltömítés anyaga	NBR
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Arany a nikkelen
Érintkezőtartó anyaga	PC
O-gyűrű anyaga	FPM
Tömszelence anyaga	PA 6

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	5 mm ... 8,5 mm
Vezeték-keresztmetszet	0,14 mm ²

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Csatlakoztatási ciklus	≥ 1000
------------------------	--------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 55 °C

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45 dugaszcsatlakozók



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1656990>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1656990>

 cUL által elismert Engedély azonosítója: E118976				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	50 V	1,75 A	- 22	-

 UL által elismert Engedély azonosítója: E118976				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	50 V	1,75 A	- 22	-

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45 dugaszcsatlakozók



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1656990>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - RJ45 dugaszcsatlakozók



1656990

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1656990>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-sz.: 119-47-1) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(CAS-sz.: 3147-75-9)
SCIP	11038baa-ea8c-4ed6-904d-060ee2d117d9

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com