

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS - Y-elosztó



1696183

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1696183>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Y-elosztó, 4-pólusú, nem árnyékolt, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A és Aljzat egyenes M8, kódolás: A

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1696183
Csomagolási egység	5 Darab
Minimális rendelési mennyiség	5 Darab
Értékesítési kulcs	AF1GAB
Termékkulcs	AF1GAB
GTIN	4017918181321
Tömeg/db (csomagolással)	10,58 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	6,91 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	PL

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS - Y-elosztó



1696183

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1696183>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Y-elosztó
Pólusszám	4
A kábeleágazások száma	2
Árnyékolt	nincs
Kódolás	A
Menetfajta	M8

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	II
Szennyeződési fok	3


Elektromos jellemzők

Szigetelési ellenállás	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
U_N névleges feszültség	30 V AC 30 V DC
I_N névleges áramerősség	4 A

Jelzés

Állapotjelzés	nincs
Állapotjelzéssel	nincs

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	22 mm
Magasság	10 mm
Hossz	33,7 mm
Középtávolság	12 mm

Az anyagok adatai

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
Tömítés anyaga	NBR
Fogantyútest anyaga	TPU, nehezen lobbanó, önkiló
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	Ni/Au
Érintkezőtartó anyaga	TPU GF
Tömszelence anyaga	nikkelezett cink présöntvény

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS - Y-elosztó



1696183

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1696183>

Dugaszolható csatlakozó

1. csatlakozás

Kialakítás	Dugasz egyenes M8
Kódolási mód	A

2. csatlakozás

Kialakítás	Aljzat egyenes M8
Kódolási mód	A

3. csatlakozás

Kialakítás	Aljzat egyenes M8
Kódolási mód	A

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
------------------------	------------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP65
	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat)	-25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat)

Szabványok és meghatározások

M8

Szabványmegnevezés	M8 csatlakozó
Szabványok / rendelkezések	IEC 61076-2-104

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS - Y-elosztó


1696183

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1696183>




Rajzok

Méretrajz



M8-es Y-elosztó

Sematikus rajz



M8 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, dugaszoldali nézet


SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS - Y-elosztó

1696183

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1696183>




Sematikus rajz



M8 aljzat pólusábrája, 3 pólusú, aljzatoldali nézet

Sematikus rajz



A pólusábra elrendezése


SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS - Y-elosztó

1696183

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1696183>



Kapcsolási rajz



Az M8 Y-elosztó érintkező kiosztása

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS - Y-elosztó



1696183

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1696183>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1696183>



EAC

Engedély azonosítója: RU C-DE.AI30.B.01102



UL által lajstromozott

Engedély azonosítója: E221474

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

Engedély azonosítója: E221474

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	30 V	4 A	-	-

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS - Y-elosztó



1696183

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1696183>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS - Y-elosztó



1696183

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1696183>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,927 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com