

TCP 5/DC32V - Termikus készülékvédő kapcsoló



0700005

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0700005>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Termikus készülékvédő kapcsoló, 1-pólusú, névleges áram: 5 A, névleges feszültség: 32 V, kioldó karakterisztika: termikus, biztosító típusa: Automata, szerelési mód: alapelemre, méretezési áram: 5 A

Az Ön előnyei

- Gyors és cserealkatrész nélküli ismételt üzembe helyezés hiba után a visszakapcsolhatóságnak köszönhetően
- A meglévő berendezések gond nélküli átalakítása autós lapos biztosítókkal az azonos csatlakozókép alapján
- A névleges áram értékének egyszerű azonosítása a színes jelölés révén

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0700005
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	CLA112
Termékkulcs	CLA112
GTIN	4046356079624
Tömeg/db (csomagolással)	4,05 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	4,05 g
Vámtarifaszám	85362010
Származási ország	DE

TCP 5/DC32V - Termikus készülékvédő kapcsoló



0700005

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0700005>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Termikus készülékvédő kapcsolók
Kialakítás	Dugasz
Pólusszám	1
A csatornák száma	1

Elektromos jellemzők

Biztosító típusa	Automata
Biztosító	lomha

Általános adatok

Méretezési feszültség	32 V DC
Méretezési áram I_N	5 A
Névleges rövidzárlati kapcsolóképesség I_{cn}	≤ 50 A (300 lekapcsolás)
Rövidzárlati kapcsolóképesség	150 A (≥ 3 lekapcsolás) 2000 A (≥ 1 lekapcsolás)
Biztosító	termikus
Feszültségesés	< 150 mV

Csatlakozási adatok

Megjegyzés	A visszaállító gomb mozgását megakadályozni tilos!
Névleges áram	5 A
Névleges feszültség	32 V AC 32 V DC
Csatlakozási mód	dugaszolható

Méret

Méretrajz	
Szélesség	6 mm
Magasság	20,3 mm
Mélység	30,4 mm

Az anyagok adatai

Szín	elefántcsont (RAL 1014)
Anyag	PA
Szigetelőanyag	PA

TCP 5/DC32V - Termikus készülékvédő kapcsoló



0700005

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0700005>

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal	Nem
------------------	-----

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP30 (Tevékenységi terület)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
Nedvességpróba	240 h, 95 % RH, 40 °C

Szerelés

Szerelési mód	alapelemre
---------------	------------



TCP 5/DC32V - Termikus készülékvédő kapcsoló

0700005


<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0700005>



Rajzok



Diagram



Kioldási karakterisztika

TCP 5/DC32V - Termikus készülékvédő kapcsoló



0700005

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0700005>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,45 kg CO2e
---------	--------------