

UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz



0818108

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0818108>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E. CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 96, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 4,6 mm

Az Ön előnyei

- Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
- Az UC-TM ... UniCard feliratozó termékcsalád magas jelölőhornyos Phoenix Contact termékekhez kínál jelölőket
- A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
- A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
- A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
- Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0818108
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BG2117
Termékkulcs	BG2117
Katalógus oldalszáma	110. (C-3-2019) oldal
GTIN	4046356133982
Tömeg/db (csomagolással)	12,438 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	11,17 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	PL

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Kapocsjelölő, felirat nélkül
Raszterméret	5,2 mm
Kivitel	magas

Feliratozás

Az egyes lapok száma	96
Az egyes lapok száma soronként	12
Jelölési technológia	UV-LED technológia

Méretetek

Szélesség	4,6 mm
Magasság	10,5 mm
Mélység	4,3 mm
Raszterméret	5,2 mm

Szövegmező

Szövegmező szélessége	4,6 mm
Szövegmező magassága	10,5 mm

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés)	VW PV 3.10.7:2005-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Karcetesz a karcolásállóság megállapításához

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján)
Igény	≥ 5 N

UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz



0818108

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0818108>

Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
----------	-------------------------

Ragasztószalag-teszt

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

UV-állóság

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h
Eljárás	Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával

Hőmérséklet-állóság

Vizsgálati specifikáció	ANSI/UL 969-2018:03 (alapján)
Vizsgálati időtartam	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	A vizsgálaton megfelelt

Feliratok mosásállósága

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben)
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0]	A vizsgálaton megfelelt
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3]	A vizsgálaton megfelelt
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1]	A vizsgálaton megfelelt
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2]	A vizsgálaton megfelelt
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	A vizsgálaton megfelelt
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1]	A vizsgálaton megfelelt

Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben

Vizsgálati specifikáció	ISO 175:2010 (alapján)
Vizsgálati időtartam	168 h
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2]	A vizsgálaton megfelelt
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. -]	A vizsgálaton megfelelt
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	A vizsgálaton megfelelt
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1]	A vizsgálaton megfelelt
Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3]	A vizsgálaton megfelelt
Benzin [CAS sz. 64742-49-0]	A vizsgálaton megfelelt
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	A vizsgálaton megfelelt

UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz



0818108

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0818108>

IRM 901	A vizsgálaton megfelelt
IRM 902	A vizsgálaton megfelelt
IRM 903	A vizsgálaton megfelelt

Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 22479:2022-08
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Eljárás	B módszer
Ciklusok	2

Sósködvizsgálat

Vizsgálati specifikáció	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 120 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk)
Tárolhatóság	2 Év

Szabványok és meghatározások

Szabványok

Szabványok/előírások	EN 45545-2
----------------------	------------

Szerelés

Szerelési mód	reteszelés
---------------	------------

UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz



0818108

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0818108>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,096 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com