

US-WMT (23X4) - Kábeljelölő

0828769

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0828769>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Kábeljelölő, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 35 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 56, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 23 mm

Az Ön előnye

- Az US-WMT ... UniSheet feliratozó termékcsalád jelölőket kínál a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez
- Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0828769
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BG2219
Termékkulcs	BG2219
GTIN	4046356559836
Tömeg/db (csomagolással)	11,87 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	11,6 g
Vámtarifaszám	39204910
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Vezetékjelölők
Feliratozás	
Az egyes lapok száma	56
Az egyes lapok száma soronként	14
Jelölési technológia	Termotranszfer lapokhoz és kártyákhoz

Méretek

Szélesség	23 mm
Magasság	4,5 mm
Mélység	0,5 mm

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Anyag	PVC
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Anyag alapelem	PVC
Összetevők	szilikonmentes

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	1,5 mm ... 35 mm
------------------------	------------------

Környezeti feltételek és élettartam

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés)	VW PV 3.10.7:2005-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

UV-állóság

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h

Feliratok mosásállósága

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben)
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0]	A vizsgálaton megfelelt
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3]	A vizsgálaton megfelelt
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1]	A vizsgálaton megfelelt

US-WMT (23X4) - Kábeljelölő

0828769

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0828769>



Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában

Vizsgálati specifikáció	DIN 50018:2013-05 (alapján)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Klímafokozat	AHT 1,0 S
Ciklusok	2

Sósködvizsgálat

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-30 °C ... 80 °C
Ajánlott tárolási feltételek	10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relatív páratartalom. A feldolgozásig műanyag tasakban való tárolás ajánlott.
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	10 °C ... 30 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	40 % ... 70 %

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------	-----------------------------

Szerelés

Szerelési mód	rátolás
---------------	---------

US-WMT (23X4) - Kábeljelölő

0828769

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0828769>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-WMT (23X4) - Kábeljelölő

0828769

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0828769>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,052 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com