

NLC-050-024X-08I-04QRX-05A - Alapegység



2701056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2701056>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



24 V AC/DC Nanoline alapegység. 8 digitális bemeneti és 4 digitális relékimeneti csatornával rendelkezik. További I/O csatornák adhatók hozzá a maximum 3 I/O bővítőmodul használatával. A hálózati vagy a soros kapcsolatot opcionális kommunikációs modulok teszik lehetővé. Opcionális kezelőpanel felhasználói felülettel. Programozás a nanoNavigator segítségével.

Az Ön előnyei

- Egy kezelőkészülék választhatóan az alapegységbe integrálható vagy decentralizáltan falra szerelhető
- Egy intuitív programozási nyelv sorrendi folyamatábrákhoz vagy létra diagramokhoz
- Az alapegységen digitális bemenetek, relékimenetek valamint analóg bemenetek és High-Speed számlálók találhatók

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2701056
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	DRACAA
Termékkulcs	DRACAA
GTIN	4046356325356
Tömeg/db (csomagolással)	320,4 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	320,4 g
Vámtarifaszám	85371098
Származási ország	IN

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Alapegység
Termékcsalád	Nanoline

A rendszer tulajdonságai

INTERBUS-Master

A támogatott távbusz-leágazással ellátott leágazó kapcsok száma	3 (I/O modulok)
---	-----------------

Rendszerkövetelmények

Műszaki tervező eszköz	nanoNavigator 1 vagy 2
------------------------	------------------------

Elektromos jellemzők

Tápellátás

Tápfeszültség	24 V AC/DC (Az I/O és a kommunikációs modulok tápfeszültség ellátása)
Tápfeszültség tartomány	19 V DC ... 30 V DC
	19 V AC ... 26 V AC
Tápcsatlakozó	Csavaros csatlakozás
Maximális áramfelvétel	250 mA
Jellemző áramfelvétel	150 mA (24 V AC/DC)

Valósídejű óra

Valósídejű óra	Opcionális modul
----------------	------------------

Bemeneti adatok

Digitális:

Bemenet megnevezése	Digitális bemenetek
A bemenet leírása	EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP
Bemenetek száma	8
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
"0" jelű bemeneti feszültségtartomány	0 V AC/DC ... 5 V AC/DC
"1" jelű bemeneti feszültségtartomány	15 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Névleges bemenő feszültség U_{IN}	24 V AC/DC
Névleges bemenő áram I_{IN} esetén	5 mA DC (Be)
Jellemző mválaszidő	20 ms

Kimeneti adatok

Digitális:

Kimenet megnevezése	Relékimenet
A kimenet leírása	Relékimenet

NLC-050-024X-08I-04QRX-05A - Alapegység



2701056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2701056>

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Kimenetek száma	4
Védőkapcsolás	Zárlatvédelem, túlterhelés-védelem
Maximális kimeneti áram csatornánként	5 A
Maximális kimeneti áram modulonként	20 A
Maximális kimeneti áram modulonként	5 A
Névleges ohmos terhelés	600 W (24 Ohm)
Maximális kapcsolási frekvencia névleges ohmos terhelés esetén	0,5 Hz
Jelkésleltetés	10 ms (20 °C-on (pattogás nélkül))

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
------------------	----------------------

Interfészek

Kezelőkészülék

Csatlakozási mód	RJ45 / COMBICON
------------------	-----------------

RS-232

Csatlakozási mód	1. modulhely
------------------	--------------


USB

Csatlakozási mód	1. modulhely
------------------	--------------

Valós idejű óra

Csatlakozási mód	2. modulhely
------------------	--------------

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	80,5 mm
Magasság	103,5 mm
Mélység	60 mm

Az anyagok adatai

Szín	fekete
------	--------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 85 °C

NLC-050-024X-08I-04QRX-05A - Alapegység



2701056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2701056>


Megengedett páratartalom (üzemben)	90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	90 %

Szerelés


Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
---------------	---------------------

Rajzok

Méretrajz



Csatlakozási rajz



NLC-050-024X-08I-04QRX-05A - Alapegység



2701056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2701056>

Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2701056>



UL által lajstromozott

Engedély azonosítója: E238705



cUL Listed

Engedély azonosítója: E238705

NLC-050-024X-08I-04QRX-05A - Alapegység



2701056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2701056>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0

27242216

ETIM

ETIM 9.0

EC001417

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: Erre nem vonatkozik)
--	------------------------------------