

KMK UV (29X8) - Kábeljelölő-tartó



1014107

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1014107>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Kábeljelölő-tartó, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: ≥ 6 mm, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm



Termékleírás

A KMK UV típusú kábeljelölő-tartók fő jellemzője a rendkívül nagy UV- és időjárásállóság. Ennek meghatározása a DIN EN ISO 4892-2 szerint történt, vizsgálati időtartam 30 000 h - ez 10 évnek felel meg a közép-európai klímában.

Ezért kiválóan alkalmasak a kültéri kábelek tartós jelölésére.

A hozzá tartozó kábelkötők és jelölőlapkák a „Tartozékok” részben találhatók.

Az Ön előnyei

- Műanyag kábeljelölők behelyezhető címkékhez, kábelkötegelővel történő szereléshez
- Műanyag kábeljelölők beltéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére
- A jelölők rögzítőfülekkel rendelkeznek és kábelkötegelőkkel rögzíthetők
- A felíratozott behelyezhető lapot a zárósapka óvja meg a szennyeződéstől

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1014107
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	BG231A
Termékkulcs	BG231A
GTIN	4046356782678
Tömeg/db (csomagolással)	1,638 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1,5 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

KMK UV (29X8) - Kábeljelölő-tartó



1014107

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1014107>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Jelölőtartók
Felhasználási terület	Kültéri

Méretetek

Szélesség	33,01 mm
Magasság	15,13 mm
Mélység	8,68 mm

Az anyagok adatai

Szín	átlátszó
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
Anyag alapelem	PA
Összetevők	halogénmentes
UV Exposition (kitettség UV-sugárzásnak) és Water Immersion (vízbe merítés) az UL 746C szerint	f1

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	≥ 6,00 mm
------------------------	-----------

Környezeti feltételek és élettartam

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés)	VDMA 24364:2018-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

UV-állóság

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	30000 h

Hőmérséklet-állóság

Vizsgálati specifikáció	ANSI/UL 969-2018:03 (alapján)
Vizsgálati időtartam	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	A vizsgálaton megfelelt

Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben

Vizsgálati specifikáció	ISO 175:2010 (alapján)
Vizsgálati időtartam	168 h
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2]	A vizsgálaton megfelelt
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. -]	A vizsgálaton megfelelt

KMK UV (29X8) - Kábeljelölő-tartó



1014107

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1014107>

Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1]	A vizsgálaton megfelelt
Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3]	A vizsgálaton megfelelt
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	A vizsgálaton megfelelt
IRM 901	A vizsgálaton megfelelt
IRM 902	A vizsgálaton megfelelt
IRM 903	A vizsgálaton megfelelt

Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában

Vizsgálati specifikáció	DIN 50018:2013-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Klímafokozat	AHT 1,0 S
Ciklusok	2

Sósködvizsgálat

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h

Nagynyomású mosó teszt

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Víz elleni védetség	IP 6X

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	10 °C
Ellenállóképesség az UV-sugárzással szemben	van
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %

Szerelés

Szerelési mód	Kábelkötőzővel szerelhető
---------------	---------------------------

KMK UV (29X8) - Kábeljelölő-tartó

1014107

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1014107>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK UV (29X8) - Kábeljelölő-tartó



1014107

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1014107>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,022 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com