

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - Vezeték-összekötő



1642140

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1642140>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Vezeték-összekötő, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, $0,34 \text{ mm}^2 \dots 0,75 \text{ mm}^2$, 250 V, 9 A, fekete, kódolás: nem, vezeték külső átmérője: 4 mm ... 8 mm

Az Ön előnyei

- innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
- rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
- Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
- egyszerű és biztonságos - a vezetékcsatlakozókkal könnyen helyreállíthatja vagy meghosszabbíthatja a vezetékeket, dugasszal pedig toldócsatlakozónak is alkalmas

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1642140
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	AF6HCB
Termékkulcs	AF6HCB
GTIN	4017918923891
Tömeg/db (csomagolással)	18 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	14,12 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - Vezeték-összekötő



1642140

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1642140>

Műszaki adatok


A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Vezeték-összekötők
Pólusszám	4
Pólusjelölés	1, 2, 3, 4
Csatlakozások száma	4
A csatlakozások száma pólusonként	1
Kódolás	nem

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	3

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	15 mm
Magasság	15 mm
Hossz	67,5 mm
Átmérő	15 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozástechnika

Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága	max. 10
--	---------

Vezetékcsatlakozás

Meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Meghúzási nyomaték Hollandianya	1,2 Nm
Kulcsszélesség Hollandianya	15 mm
Kulcsszélesség Érintkezőtartó	15 mm

Elektromos jellemzők

Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési áram	9 A
Érintkező átmeneti ellenállás	≤ 5 mΩ
Méretezési feszültség (II/2)	500 V
Méretezési feszültség (III/2)	400 V

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - Vezeték-összekötő



1642140

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1642140>

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
U_N névleges feszültség	400 V AC
	400 V DC
I_N névleges áramerősség	9 A

Az anyagok adatai

Szín	fekete (RAL 9005)
Anyag Készülék ház	PA
Anyag Érintkező	Acél
Anyag Érintkezőfelület	Sn
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érszigetelés anyaga	PVC / PE / TPE / gumi

Kábel / vezeték

Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő	VDE 0295, 1 - 6 osztály / min. 0,15 mm
Vezeték külső átmérője	4 mm ... 8 mm
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,3 mm ... 2,6 mm
Pólusjelölés	1, 2, 3, 4
Érszigetelés anyaga	PVC / PE

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP65
	IP67
Ütésállóság	IK06
Környezeti hőmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat)	-40 °C ... 80 °C
Hőmérséklet a következő vezetékcsatlakozásnál	-5 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 80 °C


Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - Vezeték-összekötő

1642140


<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1642140>

Rajzok

Méretezrajz



Funkciójaz



Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - Vezeték-összekötő



1642140

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1642140>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1642140>

cUL által elismert Engedély azonosítója: E118976				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	250 V	6 A	-	-

UL által elismert Engedély azonosítója: E118976				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	250 V	9 A	-	-

EAC Engedély azonosítója: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

EAC Engedély azonosítója: RU C-DE.A*30.B.01102				
---	--	--	--	--

VDE Zeichengenehmigung Engedély azonosítója: 40030930				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	400 V	-	-	-

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - Vezeték-összekötő



1642140

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1642140>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

ETIM

ETIM 9.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,221 kg CO2e
---------	---------------