

SACC-M12FS-4CON-PG7-M - Dugaszolható csatlakozó



1681127

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 4-pólusú, Aljzat egyenes M12, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábeltömszelence Pg7, vezeték külső átmérője 4 mm ... 6 mm

Az Ön előnyei

- A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
- Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1681127
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	AF2CAA
Termékkulcs	AF2CAA
GTIN	4017918157456
Tömeg/db (csomagolással)	25,2 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	24,57 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

SACC-M12FS-4CON-PG7-M - Dugaszolható csatlakozó



1681127

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Szerelési útmutató	FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentessítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel.
--------------------	--


A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Kerek csatlakozó (kábel oldali)
Érzékelő fajtája	Univerzális
Pólusszám	4
A kábeleágazások száma	1
Árnyékolt	nincs
Kódolás	A
Kábeleágazás	egyenes
Pg tömszelence	Pg7

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	II
Szennyeződési fok	3

Méretek

Méretrajz	
Szélesség	20 mm
Magasság	20 mm
Hossz	54 mm

Külső méretek

Külső átmérő	4 mm ... 6 mm
--------------	---------------

Ház

Ház átmérője	20 mm
--------------	-------

Az anyagok adatai

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
Tömítés anyaga	NBR
Fogantyútest anyaga	PA
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	CuSnZn
Érintkezőtartó anyaga	PA

SACC-M12FS-4CON-PG7-M - Dugaszolható csatlakozó



1681127

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

Tömszelence anyaga	nikkelezett cink présöntvény
--------------------	------------------------------

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozási keresztmetszet	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (érvéghüvely nélkül)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (érvéghüvellyel)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (tömör)
AWG csatlakozási keresztmetszet	24 ... 18 (érvéghüvely nélkül)
	26 ... 20 (érvéghüvellyel)
Az egyes erek csupaszolási hossza	5 mm
Meghúzási nyomaték	0,4 Nm (M12 recés csavar)
	0,2 Nm (Csavaros kapcsok)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Szorítócsavar lengő csatlakozóházzal)

Elektromos jellemzők

Méretezési lökőfeszültség	2,5 kV
Érintkező átmeneti ellenállás	≤ 8 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
U _N névleges feszültség	250 V AC
	250 V DC
I _N névleges áramerősség	4 A

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Csatlakoztatási ciklus	≥ 50
------------------------	------

Dugaszolható csatlakozó

1. csatlakozás

Fej felépítése	Aljzat
Fej kábeleágazás	egyenes
Fej menettípus	M12
Kódolás	A

Kábel / vezeték

Jeltípus/-kategória	Univerzális
Az egy eres vezeték csupaszolási hossza	5 mm

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat)	-40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

SACC-M12FS-4CON-PG7-M - Dugaszolható csatlakozó



1681127

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

Szabványok és meghatározások

Szabványmegnevezés	M12-csatlakozó
Szabványok / rendelkezések	IEC 61076-2-101

SACC-M12FS-4CON-PG7-M - Dugaszolható csatlakozó




1681127

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

Rajzok

Méretrajz



M12 x 1 aljzat, egyenes


SACC-M12FS-4CON-PG7-M - Dugaszolható csatlakozó



1681127

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

Sematikus rajz




M12 aljzat pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, aljzatoldali nézet

SACC-M12FS-4CON-PG7-M - Dugaszolható csatlakozó

1681127


<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

Sematikus rajz



M12 kábelcsatlakozási oldal (csavaros csatlakozás)

Sematikus rajz



Dugasz/aljzat M12

SACC-M12FS-4CON-PG7-M - Dugaszolható csatlakozó



1681127

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

 cUL által elismert Engedély azonosítója: FILE E 221474				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL által elismert Engedély azonosítója: FILE E 221474				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	250 V	4 A	-	-

SACC-M12FS-4CON-PG7-M - Dugaszolható csatlakozó



1681127

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12FS-4CON-PG7-M - Dugaszolható csatlakozó



1681127

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1681127>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: Erre nem vonatkozik)
SCIP	de05faf5-28cb-4fc4-8e8a-d8c4e88572d9

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com