

RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Bővítőmodul



2867322

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2867322>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

analóg-digitális egység 2 digitális be-/kimenethez és 1 analóg be-/kimenethez



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2867322
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Termékkulcs	DNC654
Katalógus oldalszáma	471. (C-6-2017) oldal
GTIN	4017918960636
Tömeg/db (csomagolással)	186,8 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	179,7 g
Származási ország	CA

RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Bővítőmodul



2867322

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2867322>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Bővítőmodul
-------------	-------------

Elektromos jellemzők

Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	2,64 W
---	--------

Csatlakoztatandó fék

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
------------------	----------------------

Tápellátás

Tápfeszültség tartomány	9 V DC ... 30 V DC (buszcsatlakozóval)
Jellemző áramfelvétel	70 mA
Maximális áramfelvétel	110 mA

Bemeneti adatok

Digitális

Bemeneti feszültségtartomány	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC
"0"-jel feszültség kapcsolási küszöb	max. 1,5 V DC
"1"-jel feszültség kapcsolási küszöb	min. 5 V DC

Analóg

A bemenet leírása	Árambemenet
Bemenetek száma	1
Bemenő áramjel	4 mA ... 20 mA
Bemeneti ellenállás árambemenet	< 170 Ω
Bemeneti frekvencia	max. 1 Hz

Digitális

A bemenet leírása	Feszültségbemenet
Bemenetek száma	2
Bemenő feszültségjel	5 V AC/DC ... 30 V AC/DC

Kimeneti adatok

Digitális

Kimenet megnevezése	Relékimenet
Kimenetek száma	2
Maximális kapcsolófeszültség	30 V AC/DC (az EK megfelelőségi nyilatkozat szerint)
	30 V DC (UL szerint)
	250 V AC (UL szerint)
Tartós határáram	0,5 A (az EK megfelelőségi nyilatkozat szerint)
	2 A (UL szerint)

Analóg

RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Bővítőmodul



2867322

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2867322>

Kimenet megnevezése	Áramkimenet
Kimenetek száma	1
Kimeneti jel áram	4 mA ... 20 mA
Terhelés	700 Ω ($U_B = 24\text{ V}$ mellett, $R_B = [U_B - 10V] / 20\text{ mA}$)
Felbontás	16 Bit

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Merev vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet AWG	24 ... 14
Csavarmenet	M3

Méretek

Szélesség	22,5 mm
Magasság	99 mm
Mélység	114,5 mm

Az anyagok adatai

Szín (Ház)	zöld (RAL 6021)
Anyag (Ház)	Poliamid

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 65 °C -4 °F ... 149 °F
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C

Engedélyek

CE

Tanúsítvány	Megfelel a CE-feltételeknek
-------------	-----------------------------

UL, USA / Kanada


Jelölések	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
-----------	------------------------------------

Szerelés

Szerelési útmutató	EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre
Beépítési pozíció	tetszőlegesen

Rajzok

Blokkvázlat



RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Bővítőmodul



2867322

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2867322>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com