

VS-09-BU-DSUB-EG - Dugaszolható csatlakozók D-SUB



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688803>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



D-SUB érintkezőbetét, 1-as Shell méret, 9 jelérintkezővel, érintkező típusa aljzat, forrasztócsészével, egyenes, rögzítés 3 mm-es furattal, a VS-09... falra szerelő kerethez és lengő tokozathoz

Az Ön előnyei

- Kompatibilis az IP67-es lengő csatlakozóházzal és falra szerelő kerettel
- Könnyű szerelés
- D-SUB 9 csatlakozás

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1688803
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	ABNCAB
Termékkulcs	ABNCAB
GTIN	4017918822934
Tömeg/db (csomagolással)	11,06 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	6,09 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

VS-09-BU-DSUB-EG - Dugaszolható csatlakozók D-SUB



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688803>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Érintkezőbetét
Kialakítás	D-SUB
Pólusszám	9
Profil	D-SUB
A dugaszhelyek száma	1
Árnyékolt	van

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	2

Elektromos jellemzők

Méretezési feszültség az IEC 61076-2-101 szerint	400 V
Méretezési feszültség (III/3)	125 V
Méretezési átütési szilárdság	1 kV
Méretezési áram	5 A (20 °C-nál)
Vizsgálófeszültség	1200 V
Adatátviteli közeg	Réz
Teljesítményátvitel	Teljesítmény

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Forrasztókehely
------------------	-----------------

Méretek

Szélesség	14,5 mm
Magasság	31,19 mm
Hossz	12,93 mm

Az anyagok adatai

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Készülékház anyaga	Fém
Készülékház felületének anyaga	fémezett
Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkezőfelület anyaga	Aranyszínű
Érintkezőtartó anyaga	PBT-GF

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Csatlakoztatási ciklus	≥ 50
Dugaszerő jelérintkezőnként	≤ 3,40 N

VS-09-BU-DSUB-EG - Dugaszolható csatlakozók D-SUB



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688803>

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Szerelés

Szerelési mód	Csavaros szerelés
---------------	-------------------


VS-09-BU-DSUB-EG - Dugaszolható csatlakozók D-SUB

1688803

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688803>

Rajzok

Sematikus rajz



VS-09-BU-DSUB-EG - Dugaszolható csatlakozók D-SUB



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688803>

Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688803>



UL által elismert

Engedély azonosítója: E118976

VS-09-BU-DSUB-EG - Dugaszolható csatlakozók D-SUB



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688803>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-09-BU-DSUB-EG - Dugaszolható csatlakozók D-SUB



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1688803>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: Erre nem vonatkozik)
SCIP	b5463eea-8d89-4a9a-9875-4167abe9b524

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com