

RIF-1-BPT/2X21 - Relétalp



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900931>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



RIF-1... reléaljzat, 1 vagy 2 váltóérintkezős miniatűr teljesítményreléhez vagy azonos kialakítású félvezetőreléhez, direkt rugós csatlakozás, dugaszolási lehetőség bemeneti / zavarcsűrő modulokhoz, NS 35/7,5 sínre szereléshez

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2900931
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	DK6522
Termékkulcs	DK6522
GTIN	4046356733151
Tömeg/db (csomagolással)	50,55 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	49,7 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	CN

RIF-1-BPT/2X21 - Reléaltal

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900931>



Műszaki adatok

Tudnivalók

Üzemeltetési tudnivalók	FBS 2-6... dugaszolható áthidalók a bemeneti oldalhoz (A2) és FBS-2-8... dugaszolható áthidalók a kimeneti oldalhoz (11/ 21)
-------------------------	--

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Reléfoglalat
Termékcsalád	RIFLINE complete

Elektromos jellemzők

U _N névleges feszültség	250 V AC/DC
I _N névleges áramerősség	max. 13 A (Alkalmazástól / beültetéstől függően)
Védőkapcsolás	a kiválasztott bemeneti/zavarszűrő modultól függően

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) 0,14 mm ² ... 1 mm ² (Érvéghüvely szigetelőgallérral, két vezető a kettős kapcsos)
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 16 (tömör) 26 ... 16 (hajlékony)

Méretetek

Furat

Átmérő	3,2 mm
Szélesség	16 mm
Magasság	96 mm
Mélység Tartókengyel	75 mm (Tartókengyellel)

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház)	V2 (Ház)

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C (Alkalmazástól / beültetéstől függően)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C

Engedélyek

RIF-1-BPT/2X21 - Relétalp

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900931>



Teszt károsító gázokkal

Jelölések	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Szerelés

Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
Beépítési helyzet	tetszőlegesen

RIF-1-BPT/2X21 - Relétalp

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900931>



Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900931>



CSA

Engedély azonosítója: 76787



UL által elismert

Engedély azonosítója: FILE E 113228



EAC

Engedély azonosítója: RU D-DE.B*00573/18

DNV

Engedély azonosítója: TAA000018V

RIF-1-BPT/2X21 - Relétalp

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900931>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-1-BPT/2X21 - Relétalp

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900931>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com