

PLC-BSC- 24DC/21 - Relétalp

2966016

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2966016>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



6,2 mm-es PLC alapkapocs csavaros csatlakozással, relé vagy félvezetőrelé nélkül, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2966016
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	DK6221
Termékkulcs	DK6221
GTIN	4017918130794
Tömeg/db (csomagolással)	33,7 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	34,31 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

Műszaki adatok

Tudnivalók

Használati korlátozás

EMC-megjegyzés	EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen
----------------	---

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Reléfoglat
Termékcsalád	PLC-INTERFACE
Alkalmazás	Univerzális
Üzem mód	100 % ED

Szigetelési tulajdonságok

Szennyeződési fok	3
-------------------	---

Elektromos jellemzők

Védőkapcsolás	üresjáratú dióda, polaritásvédelmi dióda
---------------	--

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC A dugaszolható elektromechanikus relé vagy a szilárdtest relé (lásd a szükséges tartozékokat) névleges feszültsége eltér a beépített előtétkapcsolással ellátott aljzat névleges bemeneti feszültségétől
Védőkapcsolás	Szabadonfutó dióda
Bemeneti feszültség U_N	24 V DC A dugaszolható elektromechanikus relé vagy a szilárdtest relé (lásd a szükséges tartozékokat) névleges feszültsége eltér a beépített előtétkapcsolással ellátott aljzat névleges bemeneti feszültségétől

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Egyes érvéghüvely) 2x 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN érvéghüvely)
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14
Meghúzási nyomaték	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Jelzés

Állapotjelzés	LED
---------------	-----

PLC-BSC- 24DC/21 - Relétalp

2966016

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2966016>



Méreték

Szélesség	6,2 mm
Magasság	80 mm
Mélység	94 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház)	V0 (Ház)

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C

Engedélyek

CE

Tanúsítvány	Megfelel a CE-feltételeknek
-------------	-----------------------------

UKCA

Tanúsítvány	UKCA-megfelelőség
-------------	-------------------

Hajógyártási engedély

Tanúsítvány	TAE0000196
-------------	------------

Teszt károsító gázokkal

Jelölések	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Hajógyártási adatok

Temperature	D
Humidity	A
Rezgés	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-adatok

Elektromágneses összeférhetőség	Megfelel az EMC irányelvnek
Alacsony feszültségi irányelv	Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek

Szabványok és meghatározások

Szabványok/előírások	IEC/EN 60664-1
----------------------	----------------

Szerelés

Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
---------------	---------------------

PLC-BSC- 24DC/21 - Relétalp

2966016

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2966016>



Szerelési útmutató	térköz nélkül sorolhatóak
Beépítési helyzet	tetszőlegesen

PLC-BSC- 24DC/21 - Relétalp



2966016

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2966016>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2966016>



cUL által elismert

Engedély azonosítója: E238705



UL által elismert

Engedély azonosítója: E238705



EAC

Engedély azonosítója: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL

Engedély azonosítója: TAE0000196

PLC-BSC- 24DC/21 - Relétalp

2966016

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2966016>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-sz.: Erre nem vonatkozik)
	Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
SCIP	4b1e37a7-f9bd-472a-9554-9e329e670764

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,202 kg CO2e
---------	---------------