

SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz



2761509

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, egy 35°-os kábeleágazás, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 csavaros csatlakozású sorkapocsra

Termékleírás

A SUBCON-... dugaszcsalád 9 pólusú kivitele nem kizárólag, de különösen az INTERBUS-hoz való használatra alkalmas. Számos további alkalmazásra nyílik lehetőség, mivel az összes csatlakozás csak egy 1 mm²-es csavaros kapcsot foglal el. A termékínálat magába foglalja a pont-pont összekötésekre szolgáló SUBCON dugaszt 9, 15 és 25 pólusú dugasz- vagy aljzat kivitelben. Szűk beépítési helyviszonyok esetén a SUBCON-SHORT-SCREW rögzítőcsavar áll rendelkezésre. A csavar a hiányzó recézetnek köszönhetően teljesen integrálható a készülék házba.

Az Ön előnyei

- Egyszerű szerelés a recés csavaroknak köszönhetően
- Általánosan alkalmazható
- Rugalmasan választható kábelbevezetés
- Terepi viszonyok között is konfekcionálható
- Nagyfokú EMC-biztonság
- A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2761509
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	DNC511
Termékkulcs	DNC511
GTIN	4017918064747
Tömeg/db (csomagolással)	51,04 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	45,05 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz



2761509

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Megjegyzés az alkalmazásról

Alkalmazási útmutató	Csak ipari alkalmazásra
----------------------	-------------------------

Használati korlátozás

CCcex-útmutató	Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható.
----------------	---

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Adatdugasz
MTTF	6706 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %)
	1817 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %)
	155 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %)
Póluskiosztás	minden csatlakozás 1:1 csavaros kapcsos

Elektromos jellemzők

U_N névleges feszültség	50 V DC
I_N névleges áramerősség	100 mA
Adatátviteli közeg	Réz

Csatlakozási adatok

D-SUB dugaszolt csatlakozó

Csatlakozási mód	D-SUB dugasz
------------------	--------------

Nyomtatott csatlakozás

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	5 mm
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1 mm ²
Egy tömör vezető / kapocshely AWG min.	26
Egy tömör vezető / kapocshely AWG max.	16
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	18

Interfészek

Jel	Modbus
	RS-232
	RS-422

SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz




2761509

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>

RS-485

Méretetek

Méretrajz



Szélesség

16 mm

Magasság

55 mm

Hossz

56,5 mm

Az anyagok adatai

Anyag (Ház)

ABS (fémezett)

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője

4 mm ... 10 mm (Bemenő buszvezeték)

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Csatlakoztatási ciklus

> 200

Mechanikai vizsgálatok

Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint

Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban

Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint

Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség

IP20

Környezeti hőmérséklet (üzemi)

-20 °C ... 75 °C

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)

-25 °C ... 80 °C

Magassági viszony

≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban)

Megengedett páratartalom (üzemben)

10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)

Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)

5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)

Engedélyek

ATEX

Jelölések

Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

Tanúsítvány

PxCIF15ATEX2761499X

Megjegyzés

Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait!

SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz



2761509

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>

UKEX

Jelölések	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Tanúsítvány	PxCIMA22UKEX2761499X

Teszt károsító gázokkal

Jelölések	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
-----------	----------------------------------

Szabványok és meghatározások

Festéktapadást gátló anyagoktól mentes	VDMA 24364:2018-05
--	--------------------

SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz


2761509

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>



Rajzok

Méretrajz



Méretrajz


SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>



Sematikus rajz



Működési egységek


SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>




Sematikus rajz



Készülékház nyitása

Sematikus rajz




Bal oldali kábelbevezetés

SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>

Sematikus rajz



Jobb oldali kábelbevezetés

SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>



Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>



CSA

Engedély azonosítója: 2437602

SUBCON 9/M-SH - D-SUB buszdugasz



2761509

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2761509>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	19,86 kg CO2e
---------	---------------