

PLC-RSC-230UC/21-21 - Relémodul



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2967099>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



PLC interfész, PLC-BSP .../21 alapkapocsból, csavaros csatlakozással és dugaszolható teljesítmény-érintkezős miniatűr jelfogóval, NS 35/7,5 alapsínre szerelhető, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 230 V AC/220 V DC

Az Ön előnyei

- Keskeny kivitel
- V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
- Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
- RT-III tömítettségű relé
- Funkcionális dugaszolható áthidalók
- Beépített bemeneti és zavarűrlő kapcsolat

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2967099
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	DK6238
Termékkulcs	DK6238
GTIN	4017918156503
Tömeg/db (csomagolással)	77 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	72,8 g
Vámtarifaszám	85364900
Származási ország	DE

PLC-RSC-230UC/21-21 - Relémodul



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2967099>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Relémodul
Termékcsalád	PLC-INTERFACE
Alkalmazás	Univerzális
Üzem mód	100 % ED
Mechanikus élettartam	kb. 3×10^7 kapcsolási ütem

Szigetelési tulajdonságok

Szigetelés	Biztonságos leválasztás: vezérlőoldal / érintkezőoldal
Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	3

Adatkarbantartási állapot

Utolsó adatkarbantartás dátuma	19.03.2025
--------------------------------	------------

Elektromos jellemzők

Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	1,04 W
Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező)	4 kV AC (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező)
Vizsgálófeszültség (Váltóérintkező/váltóérintkező)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 perc, váltóérintkező/váltóérintkező)
Méretezési lökfeszültség	6 kV

Bemeneti adatok

Gerjesztőoldal

Bemeneti feszültség U_N	230 V AC
	220 V DC
Bemeneti feszültségtartomány	179,4 V AC ... 264,5 V AC (20 °C)
	171,6 V DC ... 264 V DC (20 °C)
Névleges feszültség (felhelyezett elektromechanikus relé)	110 V DC
A hajtás kapcsolási tulajdonságai	monostabil
Hajtás (pólusok)	pólusos
Tip. bemeneti áram U_N esetén	4,5 mA ($U_N = 230$ V AC mellett)
	4,3 mA ($U_N = 220$ V DC mellett)
Jellemző mválaszidő	7 ms
Tipikus visszajétsési idő	10 ms
Védőkapcsolás	Híd-egyenirányító; Hidas egyenirányító
Üzemi feszültség kijelző	sárga LED

Kimeneti adatok

Kapcsolás

Érintkező kivitele	2 váltóérintkező
Kapcsoló-érintkező fajtája	Egyszeres kontaktus

PLC-RSC-230UC/21-21 - Relémodul



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2967099>

Érintkező anyaga	AgNi
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC/DC (Szomszédos modulok azonos kapcsai közötti 250 V feletti feszültségnél (L1, L2, L3) be kell ültetni a PLC-ATP elválasztó lapot. A potenciál-áthidalást ekkor FBST 8-PLC... vagy ...FBST 500... biztosítja)
Minimális kapcsolófeszültség	5 V AC/DC (10 mA)
Tartós határáram	6 A
Maximális bekapcsolási áram	15 A (300 ms)
Kapcsolóáram minimum	10 mA (5 V)
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	140 W (24 V DC mellett)
	85 W (48 V DC mellett)
	60 W (60 V DC mellett)
	44 W (110 V DC mellett)
	60 W (220 V DC mellett)
	1500 VA (250 V AC-n)
Kapcsolási képesség	2 A (24 V, DC13 esetén)
	3 A (24 V, AC15 esetén)
	3 A (120 V, AC15 esetén)
	0,2 A (250 V, DC13 esetén)
	3 A (250 V, AC15 esetén)

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Egyes érvéghüvely)
	2x 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (TWIN érvéghüvely)
Vezető-keresztmetszet AWG	26 ... 14
Meghúzási nyomaték	0,6 Nm ... 0,8 Nm

Méretetek

Szélesség	14 mm
Magasság	80 mm
Mélység	94 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház)	V0 (Ház)

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség (Relé)	RT III (Relé)
Védettség (Relétalp)	IP20 (Relétalp)

PLC-RSC-230UC/21-21 - Relémodul



2967099

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2967099>

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 55 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C

Engedélyek

CE

Tanúsítvány	Megfelel a CE-feltételeknek
-------------	-----------------------------

UKCA

Tanúsítvány	UKCA-megfelelőség
-------------	-------------------

Hajógyártási engedély

Tanúsítvány	TAE0000196
-------------	------------

Teszt károsító gázokkal

Jelölések	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Hajógyártási adatok

Temperature	D
Humidity	A
Rezgés	B/C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

EMC-adatok

Elektromágneses összeférhetőség	Megfelel az EMC irányelvnek
Alacsony feszültségi irányelv	Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek

Szabványok és meghatározások


Szabványok/előírások	IEC 60947-5-1
----------------------	---------------

Szerelés

Szerelési mód	Kalapsínre szerelés
Szerelési útmutató	térköz nélkül sorolhatóak
Beépítési helyzet	tetszőlegesen

Rajzok

Diagram




„A” görbe

max. megengedett tartós feszültség $U_{\max}$ érintkezőoldali tartós határáram esetén (lásd a mindenkori műszaki adatokat)

„B” görbe

min. megengedett $U_{\min}$ megszólalási feszültség előgerjesztés után (lásd a mindenkori műszaki adatokat)



Megszakítási teljesítmény

Diagram



Megengedhető páratartalom az üzemeltetéshez és a tároláshoz.


Ügyeljen az adatlap szerint megengedhető maximális környezeti hőmérsékletre.

"A" tartomány: Kerülje a 0 °C alatti jegesedést

"B" tartomány: Kerülje a 0 °C környezeti hőmérséklet feletti párasodást

Az évben természetes módon 30 teljes napra elosztva környezeti hőmérséklet ≤ 25 °C esetén 95 % páratartalom megengedhető.

Kapcsolási rajz



PLC-RSC-230UC/21-21 - Relémodul

2967099

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2967099>



Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2967099>



EAC

Engedély azonosítója: RU"C-DE."08.B.00010



DNV GL

Engedély azonosítója: TAE0000196



cULus Listed

Engedély azonosítója: E140324

PLC-RSC-230UC/21-21 - Relémodul

2967099

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2967099>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-sz.: Erre nem vonatkozik)
	Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
SCIP	bc7dcc7b-b46a-4761-a884-efdb0c51c6b6

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,838 kg CO2e
---------	---------------