

MINI-BAT/24DC/0.8AH - Akkumulátormodul



2866666

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2866666>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Akkumulátormodul (készülék akkumulátorral), ólom-AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 0,8 Ah.

Termékleírás

MINI-BAT – ólom-AGM technológiájú akkumulátormodul a maximális áthidalási idők érdekében.

Az Ön előnyei

- Maximális pufferidők

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2866666
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	CMUEV3
Termékkulcs	CMUEV3
GTIN	4046356152129
Tömeg/db (csomagolással)	830,8 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	764 g
Vámtarifaszám	85072080
Származási ország	CN

MINI-BAT/24DC/0.8AH - Akkumulátormodul



2866666

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2866666>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Általános adatok

Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban	Ez a termék korlátozott élettartamú akkumulátort tartalmaz, amelyet néhány havonta fel kell tölteni. A termék csomagolásán fel van tüntetve, hogy mikor kell üzembe helyezni vagy feltölteni az akkumulátort. Az általános tárolási időtartam az „Energiatároló” területen a „Legkésőbbi üzembe helyezés” pontban található.
---	--

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség	24 V DC
Pufferidő	20 min (1 A) 7 min (2 A)

Kimeneti adatok

Névleges kimeneti feszültség	24 V DC
Kimeneti áram $I_{\max}$	5 A
Kimeneti biztosító	5 A
Párhuzamos kapcsolhatóság	5
Széria-kapcsolhatóság	nem

Akkumulátoros üzemmód

Névleges kimeneti feszültség	24 V DC
Névleges kimeneti áram (I_N)	5 A

Energiatárolók

Töltés vége feszültség	27,6 V
Töltőáram	1 A
Névleges kapacitás	0,8 Ah
Akkumodul élettartama	3 Év (20 °C)
Legkésőbbi üzembe helyezés (csak akku) - tartomány	3 Hónapok (0 °C ... 20 °C)
	3 Hónapok ... 1 Hónapok (20 °C ... 30 °C)
	1 Hónapok (30 °C ... 40 °C)
Elem technológia	VRLA-AGM
Tárolóközeg	Ólom-AGM
Akkumulátor típusa	YUASA NP0.8-12
	YUCEL Y0.8-12
	YUVOLT 0.8-12
Cellák száma	1
Mennyiség megnevezése	Blokk
Akkukészlet	igen
IQ technológia	nem
Geeignet für Schnelladung	igen

MINI-BAT/24DC/0.8AH - Akkumulátormodul



2866666

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2866666>

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Akkumulátormodul
Termékcsalád	Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék)
Alkalmazás	MINI DC-UPS készülékekhez
Ártalmatlanítás	A kimerült elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe kidobni, hanem a mindenkor nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
IQ technológia	nem

Szigetelési tulajdonságok

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

Méretek

Szélesség	67,5 mm
Magasság	99 mm
Mélység	107 mm

Beszerezési méret

Beépítési távolság jobbról/balról	0 mm / 0 mm
Beépítési távolság felül/alul	30 mm / 30 mm

Az anyagok adatai

Tokozat anyaga	Műanyag
A készülékház kivitele	Poliamid PA, zöld színű

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	0 °C ... 40 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	0 °C ... 40 °C
Max. eng. páratartalom (üzem)	95 %

Ex adatok

Einsatz im Ex-Bereich	nem
-----------------------	-----

MINI-BAT/24DC/0.8AH - Akkumulátormodul


2866666

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2866666>



Rajzok

Blokkvázlat



Graphic

Load Current	Buffertime for 24 V DC system										
	Minutes										Hour
	8	9	10	15	20	25	30	40	45	50	1
0.5 A											
1 A											
1.5 A											
2 A											

The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

 2866666 MINI-BAT/24DC/0.8AH

 1394729 TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH

MINI DC UPS szünetmentes tápellátás áthidalási idők 24 V-os rendszerekhez

MINI-BAT/24DC/0.8AH - Akkumulátormodul



2866666

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2866666>

Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2866666>



EAC

Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Engedély azonosítója: RU*DE*01.B.78948/21

MINI-BAT/24DC/0.8AH - Akkumulátormodul



2866666

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2866666>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC003893
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

MINI-BAT/24DC/0.8AH - Akkumulátormodul



2866666

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2866666>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen
mentességi szabályok, amennyiben ismertek	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-3
	Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
SCIP	2abd164f-925d-4663-b647-68c5e5ff90d2

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	31,568 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com