


UK 16 N BU - Átvezető sorkapocs



3006056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3006056>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 76 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm², keresztmetszet: 2,5 mm² - 25 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Az Ön előnyei

- Az UK... sorozat összes univerzális kapcsa alapkivitelben alkalmazható EX e területen is az IEC/EN 60079 szabvány szerint
- Az EX engedély megfelelő EK típusvizsgálati tanúsítványának számai a műszaki csatlakozási adatoknál találhatók

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3006056
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BE1211
Termékkulcs	BE1211
GTIN	4017918091316
Tömeg/db (csomagolással)	23,3 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	22,3 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	IN

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Átvezető sorkapocs
Termékcsalád	UK
Csatlakozások száma	2
Sorok száma	1
Potenciálok	1

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	3

Elektromos jellemzők

Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	2,43 W

Csatlakozási adatok

Csatlakozások száma emeletenként	2
Névleges keresztmetszet	16 mm ²

1. emelet felül 1 alul 1

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csavarmenet	M4
Meghúzási nyomaték	1,5 ... 1,8 Nm
Csupaszolási hossz	11 mm
Idomszer	B7
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
Merev vezető keresztmetszete	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Vezeték-keresztmetszet AWG	12 ... 4 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezető keresztmetszete	4 mm ² ... 16 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG]	10 ... 6 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvég hüvely szigetelőgallér nélkül)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvég hüvely szigetelőgallérral)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 azonos keresztmetszetű merev vezető	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvég hüvellyel	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvég hüvellyel	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Névleges áram	76 A
Maximális terhelőáram	101 A (25 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Névleges feszültség	800 V

UK 16 N BU - Átvezető sorkapocs

3006056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3006056>



Névleges keresztmetszet	16 mm ²
-------------------------	--------------------

Méretetek

Szélesség	12,2 mm
Fedélszélesség	1,5 mm
Magasság	42,5 mm
Mélység NS 32-ön	59 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	54 mm
Mélység NS 35/15-ön	61,5 mm

Az anyagok adatai

Szín	kék (RAL 5015)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szigetelőanyag csoport	I
Szigetelőanyag	PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt
Füstgáztotoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt

Elektromos vizsgálatok

Lökőfeszültség-vizsgálat

Vizsgálófeszültség előírt értéke	9,8 kV
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Melegedésvizsgálat

Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény	Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Rövid idejű áramállóság 16 mm ²	1,92 kA
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás

Vizsgálófeszültség előírt értéke	2 kV
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal	Igen
------------------	------

Mechanikai vizsgálatok

Mechanikai szilárdság

Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
----------	-------------------------

Rögzítés a tartón

Hordozósín/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
Vizsgálóerő előírt értéke	10 N
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata

Forgási sebesség	10 ford/perc
Fordulat	135
Vezeték-keresztmetszet/súly	2,5 mm ² / 0,7 kg
	16 mm ² / 2,9 kg
	25 mm ² / 4,5 kg
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek és élettartam

Tűláng-vizsgálat

Hatástartam	30 s
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegeledést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
-------------------------------	---------------

Szerelés

Szerelési mód	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 16 N BU - Átvezető sorkapocs

3006056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3006056>



Rajzok

Kapcsolási rajz



UK 16 N BU - Átvezető sorkapocs

3006056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3006056>



Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3006056>

 CSA Engedély azonosítója: 13631				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	600 V	85 A	22 - 4	-

 IECEE CB rendszer Engedély azonosítója: NL-83812				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	800 V	76 A	-	4 - 16

 cULus által elismert Engedély azonosítója: E60425				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B				
	600 V	85 A	22 - 4	-
C				
	600 V	85 A	22 - 4	-
F				
	800 V	85 A	22 - 4	-

CCA Engedély azonosítója: NTR-NL 3072				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	800 V	-	-	- 16

 KEMA-KEUR Engedély azonosítója: 71-125614				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	800 V	-	-	4 - 16

UK 16 N BU - Átvezető sorkapocs

3006056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3006056>



DNV

Engedély azonosítója: TAE00001CT



cUL által elismert

Engedély azonosítója: E192998

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	600 V	85 A	22 - 4	-



GL

Engedély azonosítója: 98876-96 HH

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
EEx e II részleges tanúsítvány	690 V	74 A	-	- 16



UL által elismert

Engedély azonosítója: E192998

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	600 V	85 A	22 - 4	-



EAC Ex

Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950

UK 16 N BU - Átvezető sorkapocs

3006056

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3006056>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---