


ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm², keresztmetszet: 0,08 mm² - 4 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Az Ön előnyei

- A kompatibilis FBS ... dugaszolható áthidalórendszer tetszőleges számú kapocshoz tesz lehetővé keresztirányú kapcsolatot
- Kompakt potenciál-elosztó, a kettős csatlakozás révén egy potenciálra négy vezető csatlakoztatható
- Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3031306
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	50 Darab
Értékesítési kulcs	BE2113
Termékkulcs	BE2113
GTIN	4017918186784
Tömeg/db (csomagolással)	9,766 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	9,02 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Általános adatok

Megjegyzés	Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.
------------	--

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Többvezetős kapocs
Termékcsalád	ST
Felhasználási terület	Vasúti alkalmazások
	Gépgyártás
	Berendezésgyártás
	Olaj-, gáz- és vegyipar
Csatlakozások száma	4
Sorok száma	1
Potenciálok	1

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	3

Elektromos jellemzők

Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	0,77 W

Csatlakozási adatok

Csatlakozások száma emeletenként	4
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Csatlakozási mód	Húzó rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm ... 10 mm
Idomszer	A3
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
Merev vezető keresztmetszete	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet AWG	28 ... 12 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG]	28 ... 14 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel	0,5 mm ²
Névleges áram	24 A (4 mm ² -es vezeték-keresztmetszet esetén)
Maximális terhelőáram	28 A (4 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetében az összes

ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>

	csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.)
Névleges feszültség	800 V
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²

Ex adatok

Méretezési adatok (ATEX/IECEX)

Jelölések	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Működési hőmérséklet-tartomány	-60 °C ... 85 °C
Ex minősítésű tartozékok	3030514 D-ST 2,5-QUATTRO
	3030815 ATP-ST QUATTRO
	3036602 DS-ST 2,5
	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Átkötőhidak felsorolása	Dugaszolható áthidaló / FBS 2-5 / 3030161
	Dugaszolható áthidaló / FBS 3-5 / 3030174
	Dugaszolható áthidaló / FBS 4-5 / 3030187
	Dugaszolható áthidaló / FBS 5-5 / 3030190
	Dugaszolható áthidaló / FBS 10-5 / 3030213
	Dugaszolható áthidaló / FBS 20-5 / 3030226
Átkötőhídadatok	21,5 A (2,5 mm ²)
Hőmérséklet-emelkedés Ex	40 K (24,2 A / 2,5 mm ²)
híddal történő hidalás esetén	550 V
- átvágó áthidalásnál	352 V
- kihagyásos áthidalásnál PE-kapcsos keresztül	352 V
- méretre vágott áthidalásnál fedéllel	220 V
- méretre vágott áthidalásnál részválasztó lappal	275 V
Névleges szigetelési feszültség	500 V
Kimenet	(tartós)

Etage Ex Általános

Méretezési feszültség	550 V
Méretezési áram	22 A
Maximális terhelőáram	26 A
Érintkező átmeneti ellenállás	1,17 mΩ

Ex csatlakozási adatok Általános

Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
AWG méretezési keresztmetszet	14
Csatlakozóképesség: merev	0,08 mm ² ... 4 mm ²
AWG csatlakozóképesség	28 ... 12
Csatlakozóképesség: rugalmas	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
AWG csatlakozóképesség	28 ... 14

ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>

Méretetek

Szélesség	5,2 mm
Fedélszélesség	2,2 mm
Magasság	72 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	36,5 mm
Mélység NS 35/15-ön	44 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szigetelőanyag csoport	I
Szigetelőanyag	PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt
Füstgáztotoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt

Elektromos vizsgálatok

Rövid idejű áramállóság 2,5 mm ²	0,3 kA
Rövid idejű áramállóság 4 mm ²	0,48 kA
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal	Igen
------------------	------

Mechanikai vizsgálatok

Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata

Forgási sebesség	10 ford/perc
Fordulat	135
Vezeték-keresztmetszet/súly	0,08 mm ² / 0,1 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek és élettartam

Öregedés

ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>

Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
----------	-------------------------

Tűláng-vizsgálat

Hatástartam	30 s
-------------	------

Rezgés / szélessávú zajok

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum	2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon
Frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ f_2 -ig = 250 Hz
ASD szint	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Gyorsulás	3,12g
Vizsgálati időtartam tengelyenként	5 h
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Lökés

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Lökésforma	Félszínusz
Gyorsulás	5g
Lökés időtartama	30 ms
Lökések mennyisége irányonként	3
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
-------------------------------	---------------

Szerelés

Szerelési mód	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs


3031306

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>



Rajzok

Kapcsolási rajz



ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>

 CSA Engedély azonosítója: 13631				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B	600 V	20 A	28 - 12	-
C	600 V	20 A	28 - 12	-

 IECEE CB rendszer Engedély azonosítója: DE1-66179_A1				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine	800 V	24 A	-	0,2 - 2,5

 KR Engedély azonosítója: HMB17372-EL002				
---	--	--	--	--

 NK Engedély azonosítója: 09 ME 140				
--	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung Engedély azonosítója: 40009033				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine	800 V	24 A	-	0,2 - 2,5

 cULus által elismert Engedély azonosítója: E60425				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B	600 V	20 A	28 - 12	-
C	600 V	20 A	28 - 12	-

ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs

3031306

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>



DNV

Engedély azonosítója: TAE00001CS



ATEX

Engedély azonosítója: KEMA00ATEX2052U

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
Csak hajlékony vezetők	550 V	22 A	-	0,08 - 2,5
Csak tömör vezetők	550 V	26 A	-	0,08 - 4



EAC Ex

Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950



IECEx

Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0051U

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
Csak hajlékony vezetők	550 V	22 A	-	0,08 - 2,5
Csak tömör vezetők	550 V	26 A	-	0,08 - 4



CCC

Engedély azonosítója: 2020322313000621



UKCA-EX

Engedély azonosítója: DEKRA 21UKEX0300U

ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs



3031306

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031306>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,068 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com