

# D-UK 2,5 BU - Lezárófedél


3001103

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3001103>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Lezárófedél, mélység: 30,7 mm, szélesség: 1,5 mm, magasság: 42,5 mm, szín: kék



## Kereskedelmi adatok

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Cikkszám                      | 3001103       |
| Csomagolási egység            | 50 Darab      |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab      |
| Értékesítési kulcs            | BE1Z1X        |
| Termékkulcs                   | BE1Z1X        |
| GTIN                          | 4017918089825 |
| Tömeg/db (csomagolással)      | 1,718 g       |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül)  | 1,699 g       |
| Vámtarifaszám                 | 85389099      |
| Származási ország             | DE            |

## Műszaki adatok

## A cikk tulajdonságai

|             |             |
|-------------|-------------|
| Terméktípus | Lezárófedél |
|-------------|-------------|

## Környezeti feltételek és élettartam

## Környezeti feltételek

|                                              |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)               | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)   | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)                                                       |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés)            | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                      |
| Környezeti hőmérséklet (működés)             | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                      |
| Megengedett páratartalom (üzemben)           | 20 % ... 90 %                                                                                                                        |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 %                                                                                                                        |

## Az anyagok adatai

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Szín                                                        | kék (RAL 5015) |
| Anyag                                                       | PA             |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint                         | V0             |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben                   | -60 °C         |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C         |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22      | HL 1 - HL 3    |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23      | HL 1 - HL 3    |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24      | HL 1 - HL 3    |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26      | HL 1 - HL 3    |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)                    | megfelelt      |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)     | megfelelt      |
| Füstgáztotoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)                      | megfelelt      |

## Méretetek

|           |         |
|-----------|---------|
| Szélesség | 1,5 mm  |
| Magasság  | 42,5 mm |
| Mélység   | 30,7 mm |

# D-UK 2,5 BU - Lezárófedél

3001103

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3001103>



## Besorolások

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen, Nincsenek mentességi szabályok |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                             |
|                                        | Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok |

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

[phoenixhu@phoenixcontact.com](mailto:phoenixhu@phoenixcontact.com)