


ST 4 - Átvezető sorkapocs

3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm², 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm² - 6 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Az Ön előnyei

- A kompatibilis kettős áthidalóak minden lehetőséget megad az időtakarékos potenciál-elosztásra és a vizsgálótervezők befogadására
- A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás nemcsak helytakarékos, hanem a legszűkebb helyen is könnyű vezetékeztetést tesz lehetővé
- A nagy csatlakozótér lehetővé teszi az érvéghüvellyel és műanyag gallérral ellátott névleges keresztmetszetű vezetékek befogadását
- Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3031364
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	50 Darab
Értékesítési kulcs	BE2111
Termékkulcs	BE2111
GTIN	4017918186838
Tömeg/db (csomagolással)	8,5 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	7,899 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

ST 4 - Átvezető sorkapocs

3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Átvezető sorkapocs
Termékcsalád	ST
Felhasználási terület	Vasúti alkalmazások
	Gépgyártás
	Berendezésgyártás
	Olaj-, gáz- és vegyipar
Csatlakozások száma	2
Sorok száma	1
Potenciálok	1

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	3

Elektromos jellemzők

Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	1,02 W

Csatlakozási adatok

Csatlakozások száma emeletenként	2
Névleges keresztmetszet	4 mm ²

1. szint

Csatlakozási mód	Húzó rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm ... 10 mm
Idomszer	A4
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
Merev vezető keresztmetszete	0,08 mm ² ... 6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet AWG	28 ... 10 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG]	28 ... 12 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Névleges áram	32 A
Maximális terhelőáram	40 A (6 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Névleges feszültség	800 V
Névleges keresztmetszet	4 mm ²

ST 4 - Átvezető sorkapocs



3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>

Ex adatok

Méretezési adatok (ATEX/IECEx)

Jelölések	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Működési hőmérséklet-tartomány	-60 °C ... 85 °C
Ex minősítésű tartozékok	3030420 D-ST 4
	3030721 ATP-ST 4
	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Átkötőhidak felsorolása	Dugaszolható áthidaló / FBS 2-6 / 3030336
	Dugaszolható áthidaló / FBS 3-6 / 3030242
	Dugaszolható áthidaló / FBS 4-6 / 3030255
	Dugaszolható áthidaló / FBS 5-6 / 3030349
	Dugaszolható áthidaló / FBS 10-6 / 3030271
	Dugaszolható áthidaló / FBS 20-6 / 3030365
Átkötőhídadatok	28 A (4 mm ²)
Hőmérséklet-emelkedés Ex	40 K (33,4 A / 4 mm ²)
híddal történő hidalás esetén	550 V
- átugró áthidalásnál	352 V
- kihagyásos áthidalásnál PE-kapcsos keresztül	352 V
- méretre vágott áthidalásnál fedéllel	220 V
- méretre vágott áthidalásnál részszelválasztó lappal	275 V
Névleges szigetelési feszültség	500 V
Kimenet	(tartós)

Etage Ex Általános

Méretezési feszültség	550 V
Méretezési áram	30 A
Maximális terhelőáram	34,5 A
Érintkező átmeneti ellenállás	0,63 mΩ

Ex csatlakozási adatok Általános

Névleges keresztmetszet	4 mm ²
AWG méretezési keresztmetszet	12
Csatlakozóképesség: merev	0,08 mm ² ... 6 mm ²
AWG csatlakozóképesség	28 ... 10
Csatlakozóképesség: rugalmas	0,08 mm ² ... 4 mm ²
AWG csatlakozóképesség	28 ... 12

Méret

Szélesség	6,2 mm
Fedélszélesség	2,2 mm
Magasság	56 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	36,5 mm

ST 4 - Átvezető sorkapocs



3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>

Mélység NS 35/15-ön	44 mm
---------------------	-------

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szigetelőanyag csoport	I
Szigetelőanyag	PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázszűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt

Elektromos vizsgálatok

Lökőfeszültség-vizsgálat

Vizsgálófeszültség előírt értéke	9,8 kV
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Melegedésvizsgálat

Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény	Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
	A vizsgálaton megfelelt
Rövid idejű áramállóság 4 mm ²	0,48 kA
Rövid idejű áramállóság 6 mm ²	0,72 kA
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás

Vizsgálófeszültség előírt értéke	2 kV
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal	Igen
------------------	------

Mechanikai vizsgálatok

Mechanikai szilárdság

Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
----------	-------------------------

Rögzítés a tartón

Hordozósín/Befestigungsauflage	NS 32/NS 35
--------------------------------	-------------

ST 4 - Átvezető sorkapocs

3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>



Vizsgálóerő előírt értéke	1 N
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata

Forgási sebesség	10 (+/- 2) ford./perc
Fordulat	135
Vezeték-keresztmetszet/súly	0,25 mm² / 0,2 kg
	4 mm² / 0,9 kg
	6 mm² / 1,4 kg
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek és élettartam

Öregedés

Hőmérsékleti ciklusok	192
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Tűláng-vizsgálat

Hatástartam	30 s
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Rezgés / szélessávú zajok

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum	2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon
Frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ f_2 -ig = 250 Hz
ASD szint	6,12 (m/s²)²/Hz
Gyorsulás	3,12g
Vizsgálati időtartam tengelyenként	5 h
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Lökés

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Lökésforma	Félszínusz
Gyorsulás	5g
Lökés időtartama	30 ms
Lökések mennyisége irányonként	3
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegeledést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C

ST 4 - Átvezető sorkapocs

3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>



Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
-------------------------------	---------------

Szerelés

Szerelési mód	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 4 - Átvezető sorkapocs

3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>



Rajzok

Kapcsolási rajz



ST 4 - Átvezető sorkapocs

3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>



Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>

CSA Engedély azonosítója: 13631				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B	600 V	30 A	28 - 10	-
C	600 V	30 A	28 - 10	-

CB IECEE CB rendszer Engedély azonosítója: DE1-63028_M1				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine	800 V	32 A	-	0,2 - 4

EAC EAC Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644				
--	--	--	--	--

KR KR Engedély azonosítója: HMB17372-EL002				
--	--	--	--	--

ClassNK NK Engedély azonosítója: 09 ME 140				
--	--	--	--	--

VDE VDE Zeichengenehmigung Engedély azonosítója: 40009034				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine	800 V	32 A	-	0,2 - 4

cULus cULus által elismert Engedély azonosítója: E60425				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B	600 V	30 A	28 - 10	-

ST 4 - Átvezető sorkapocs

3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>



C				
	600 V	30 A	28 - 10	-

DNV

Engedély azonosítója: TAE00001CS



ATEX

Engedély azonosítója: KEMA00ATEX2129U



IECEx

Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0050U



CCC

Engedély azonosítója: 2020322313000621



UKCA-EX

Engedély azonosítója: DEKRA 21UKEX0301U



EAC Ex

Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950

ST 4 - Átvezető sorkapocs

3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 4 - Átvezető sorkapocs

3031364

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3031364>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,034 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com