

MSTBC-MT 0,5-1,0 - Krimpérintkező



3190564

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3190564>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Moduláris aljzatérintkező, a vezeték préselése után az MSTBC dugaszházba tolható, 0,5 ... 1,0 mm²-es vezetékekhez

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3190564
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	AACCEG
Termékkulcs	AACCEG
GTIN	4017918093396
Tömeg/db (csomagolással)	0,42 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,416 g
Vámtarifaszám	85366990
Származási ország	DE

MSTBC-MT 0,5-1,0 - Krimpérintkező

3190564

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3190564>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Krimpérintkező
Termékcsalád	MSTBC-MT
Raszterméret	0 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Krimpcsatlakozás
Érintkezőtípus	Aljzat
Csupaszolási hossz	4 mm ... 4,1 mm
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Vezető-keresztmetszet AWG	20 ... 18
Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,4 mm ... 2,3 mm

Az anyagok adatai

Érintkezőfelület	Cink Sn
Érintkezőfelület anyaga	Cink
Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg)	Cink Sn

Méretek

Raszterméret	-
--------------	---

Elektromos jellemzők

I _N névleges áramerősség	12 A
-------------------------------------	------

Csomagolási adatok

Csomagolás módja	Ömlesztett áru
------------------	----------------

MSTBC-MT 0,5-1,0 - Krimpérintkező

3190564

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3190564>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MSTBC-MT 0,5-1,0 - Krimpérintkező



3190564

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3190564>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,018 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com