

ST 10-PE - Védővezető kapocs



3036136

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036136>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 10 mm², keresztmetszet: 0,2 mm² - 16 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Az Ön előnyei

- Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3036136
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	50 Darab
Értékesítési kulcs	BE2121
Termékkulcs	BE2121
GTIN	4017918819095
Tömeg/db (csomagolással)	33,874 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	33,874 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	PL

ST 10-PE - Védővezető kapocs



3036136

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036136>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Védővezető-kapocs
Termékcsalád	ST
Felhasználási terület	Vasúti alkalmazások
	Gépgyártás
	Berendezésgyártás
	Olaj-, gáz- és vegyipar
Pólusszám	1
Csatlakozások száma	2
Sorok száma	1

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	3

Elektromos jellemzők

Méretezési átváltási szilárdság	8 kV
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	1,82 W

Csatlakozási adatok

Csatlakozások száma emeletenként	2
Névleges keresztmetszet	10 mm ²

1. szint

Csatlakozási mód	Húzó rugós csatlakozás
Megjegyzés	A kalapsín áramerhelhetőségét figyelembe kell venni.
Csupaszolási hossz	18 mm
Idomszer	A6
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-2
Merev vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 16 mm ²
Vezeték-keresztmetszet AWG	24 ... 6 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG]	24 ... 8 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőlógallér nélkül)	0,25 mm ² ... 10 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőlógallérral)	0,25 mm ² ... 10 mm ²
Névleges keresztmetszet	10 mm ²

Ex adatok

Méretezési adatok (ATEX/IECEx)

Jelölések	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
-----------	-------------------------

ST 10-PE - Védővezető kapocs



3036136

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036136>

Működési hőmérséklet-tartomány	-60 °C ... 85 °C
Ex minősítésű tartozékok	3036644 D-ST 10
	1206612 SZF 3-1,0X5,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Kimenet	(tartós)

Ex csatlakozási adatok Általános

Névleges keresztmetszet	10 mm ²
AWG méretezési keresztmetszet	8
Csatlakozóképesség: merev	1,5 mm ² ... 16 mm ²
AWG csatlakozóképesség	16 ... 6
Csatlakozóképesség: rugalmas	1,5 mm ² ... 10 mm ²
AWG csatlakozóképesség	16 ... 8

Méretetek

Szélesség	10,2 mm
Fedélszélesség	2,2 mm
Magasság	71,5 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	50,3 mm
Mélység NS 35/15-ön	57,8 mm

Az anyagok adatai

Szín	zöld-sárga
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szigetelőanyag csoport	I
Szigetelőanyag	PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázszűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal	Igen
------------------	------

Környezeti feltételek és élettartam

ST 10-PE - Védővezető kapocs



3036136

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036136>

Rezgés / szélessávú zajok

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum	2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon
Frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ f_2 -ig = 250 Hz
ASD szint	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Gyorsulás	3,12g
Vizsgálati időtartam tengelyenként	5 h
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Lökés

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Lökésforma	Félszínusz
Gyorsulás	30g
Lökés időtartama	18 ms
Lökések mennyisége irányonként	3
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-2
-------------------------------	---------------

Szerelés

Szerelési mód	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 10-PE - Védővezető kapocs


3036136

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036136>



Rajzok

Kapcsolási rajz



ST 10-PE - Védővezető kapocs



3036136

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036136>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036136>

 CSA Engedély azonosítója: 13631				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B	-	-	16 - 6	-
C	-	-	16 - 6	-
D	-	-	16 - 6	-

 IECEE CB rendszer Engedély azonosítója: DE1-62971_M1				
---	--	--	--	--

 KR Engedély azonosítója: HMB17372-EL002				
---	--	--	--	--

 NK Engedély azonosítója: 09 ME 140				
--	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung Engedély azonosítója: 40010331				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine	-	57 A	-	1,5 - 10

 cULus által elismert Engedély azonosítója: E60425				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B	-	-	16 - 6	-
C	-	-	16 - 6	-
F	-	-	16 - 6	-

ST 10-PE - Védővezető kapocs

3036136

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036136>



DNV

Engedély azonosítója: TAE00001CS



ATEX

Engedély azonosítója: KEMA01ATEX2260U



IECEx

Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0033U



CCC

Engedély azonosítója: 2020322313000621



UKCA-EX

Engedély azonosítója: DEKRA 21UKEX0303U



EAC Ex

Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950

ST 10-PE - Védővezető kapocs

3036136

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036136>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
ECLASS-15.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 10-PE - Védővezető kapocs



3036136

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036136>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,228 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com