

# FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló



3036880

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036880>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Dugaszolható áthidaló, raszterméret: 5,2 mm, pólusszám: 3, szín: kék

## Az Ön előnyei

- A 2–50 pólusú átkötőhidakkal a CLIPLINE complete rendszer két áthidaló aknájában egy munkamenetben max. 50 kapcsol lehet áthidalni

## Kereskedelmi adatok

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Cikkszám                      | 3036880       |
| Csomagolási egység            | 50 Darab      |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab      |
| Értékesítési kulcs            | BE2Z2X        |
| Termékkulcs                   | BE2Z2X        |
| GTIN                          | 4017918839154 |
| Tömeg/db (csomagolással)      | 2,568 g       |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül)  | 2,561 g       |
| Vámtarifaszám                 | 85366990      |
| Származási ország             | DE            |

## Műszaki adatok

### A cikk tulajdonságai

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Terméktípus  | Dugaszolható áthidaló |
| Pólusszám    | 3                     |
| Raszterméret | 5,2 mm                |

### Elektromos jellemzők

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram | 24 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkor sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Csatlakozási adatok

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximális terhelőáram | 24 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkor sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Méret

|              |        |
|--------------|--------|
| Raszterméret | 5,2 mm |
|--------------|--------|

### Az anyagok adatai

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Szín                                | kék (RAL 5015) |
| Anyag                               | Réz            |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0             |
| Szigetelőanyag                      | PA             |

### Környezeti feltételek és élettartam

#### Környezeti feltételek


|                                              |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)               | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegeledést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)   | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)                                                         |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés)            | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                        |
| Környezeti hőmérséklet (működés)             | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                        |
| Megengedett páratartalom (üzemben)           | 20 % ... 90 %                                                                                                                          |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 %                                                                                                                          |

### Szerelés

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
|---------------|-----------------------|

## Rajzok

Sematikus rajz



## Besorolások

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen, Nincsenek mentességi szabályok |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                             |
|                                        | Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok |

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|