


UT 35-PE - Védővezető kapocs



3044241

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3044241>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm², keresztmetszet: 1,5 mm² - 35 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Az Ön előnyei

- A szűkítő áthidalás rugalmas lehetőségeit a CLIPLINE complete rendszerben az „A CLIPLINE complete sorkapocsrendszer tartozékai” c. fejezet ismerteti
- Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3044241
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	50 Darab
Értékesítési kulcs	BE1121
Termékkulcs	BE1121
GTIN	4017918977580
Tömeg/db (csomagolással)	87,686 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	85,79 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	TR

UT 35-PE - Védővezető kapocs



3044241

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3044241>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Védővezető-kapocs
Termékcsalád	UT
Felhasználási terület	Vasúti alkalmazások
	Gépgyártás
	Berendezésgyártás
	Olaj-, gáz- és vegyipar
Csatlakozások száma	2
Sorok száma	1

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	3

Elektromos jellemzők

Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	4,06 W

Csatlakozási adatok

Csatlakozások száma emeletenként	2
Névleges keresztmetszet	35 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csavarmenet	M6
Megjegyzés	A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni.
Meghúzási nyomaték	3,2 ... 3,7 Nm
Csupaszolási hossz	18 mm
Idomszer	B9
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-2
Merev vezető keresztmetszete	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Vezeték-keresztmetszet AWG	14 ... 2 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezető keresztmetszete	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG]	14 ... 2 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül)	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral)	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Megjegyzés	Figyelem: A letöltőközpontban megtalálhatók az alumíniumvezetők csatlakoztatásával kapcsolatos termékjövőahagyások, csatlakozási keresztmetszetek és utasítások.
Névleges keresztmetszet	35 mm ²

Ex adatok

UT 35-PE - Védővezető kapocs



3044241

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3044241>

Méretezési adatok (ATEX/IECEX)

Jelölések	II 2 GD Ex eb IIC Gb
Működési hőmérséklet-tartomány	-60 °C ... 110 °C
Ex minősítésű tartozékok	1205079 SZS 1,0X6,5 VDE
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Kimenet	(tartós)

Ex csatlakozási adatok Általános

Forgatónyomaték-tartomány	3,2 Nm ... 3,7 Nm
Névleges keresztmetszet	35 mm ²
AWG méretezési keresztmetszet	2
Csatlakozóképesség: merev	1,5 mm ² ... 35 mm ²
AWG csatlakozóképesség	16 ... 2
Csatlakozóképesség: rugalmas	1,5 mm ² ... 35 mm ²
AWG csatlakozóképesség	16 ... 2

Méretetek

Szélesség	16 mm
Fedélszélesség	2,2 mm
Magasság	61,2 mm
Mélység	65,1 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	65,7 mm
Mélység NS 35/15-ön	73,2 mm

Az anyagok adatai

Szín	zöld-sárga
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szigetelőanyag csoport	I
Szigetelőanyag	PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt
Füstgáztotoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt

Mechanikai tulajdonságok

UT 35-PE - Védővezető kapocs



3044241

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3044241>

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal	Nem
------------------	-----

Környezeti feltételek és élettartam

Rezgés / szélessávú zajok

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spektrum	2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon
Frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ f_2 -ig = 250 Hz
ASD szint	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Gyorsulás	3,12g
Vizsgálati időtartam tengelyenként	5 h
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Lökés

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Lökésforma	Félszínusz
Gyorsulás	5g
Lökés időtartama	30 ms
Lökések mennyisége irányonként	3
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-2
-------------------------------	---------------

Szerelés

Szerelési mód	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 35-PE - Védővezető kapocs


3044241

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3044241>




Rajzok

Sematikus rajz



Alumíniumvezetők csatlakoztatása. További utasítások a letöltőközpontban

Kapcsolási rajz



UT 35-PE - Védővezető kapocs

3044241

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3044241>



Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3044241>

DNV

Engedély azonosítója: TAE00001S9



CSA

Engedély azonosítója: 13631



IECEE CB rendszer

Engedély azonosítója: DE1-63048



cULus által elismert

Engedély azonosítója: E60425

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B	-	-	14 - 2	-
C	-	-	14 - 2	-
E	-	-	14 - 2	-



VDE jelölés engedélyezése

Engedély azonosítója: 40020167

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine	-	125 A	-	1,5 - 35



CSA

Engedély azonosítója: 13631



ATEX

Engedély azonosítója: KEMA04ATEX2048U



cUL által elismert

Engedély azonosítója: E192998

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
--	--------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------

UT 35-PE - Védővezető kapocs



3044241

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3044241>

keine				
	-	-	14 - 2	-



IECEx

Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0027U



UL által elismert

Engedély azonosítója: E192998

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	-	-	14 - 2	-



CCC

Engedély azonosítója: 2020322313000622



UKCA-EX

Engedély azonosítója: DEKRA 21UKEX0304U



EAC Ex

Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950

UT 35-PE - Védővezető kapocs

3044241

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3044241>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
ECLASS-15.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 35-PE - Védővezető kapocs



3044241

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3044241>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com