

TCP 5/DC32V - Interruttore di protezione termico



0700005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0700005>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interruttore di protezione termico, 1-poli, corrente nominale: 5 A, tensione nominale: 32 V, curva caratteristica di intervento: termica, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: sull'elemento base, corrente nominale: 5 A

I vantaggi

- Riavvio rapido e sprovvisto di pezzi di ricambio dopo un errore grazie alla procedura di riaccensione
- Conversione agevole di impianti esistenti con fusibili piatti per autoveicoli per mezzo di una rappresentazione connettore identica
- Facile identificazione del valore di corrente nominale attraverso la siglatura a colori

Dati commerciali

Codice articolo	0700005
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CLA112
Codice prodotto	CLA112
GTIN	4046356079624
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,05 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,05 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	DE

TCP 5/DC32V - Interruttore di protezione termico



0700005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0700005>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttore di protezione termica
Tipo	maschio
Numero di poli	1
Numero di canali	1

Caratteristiche elettriche

Tipo di fusibile	Macchina
Fusibile	ritardato

Note generali

Tensione nominale	32 V DC
Corr. di dimensionam. I_N	5 A
Potere di interruzione cortocircuito di misurazione I_{cn}	≤ 50 A (300 disattivazioni)
Potere di interruzione cortocircuito	150 A (≥ 3 disattivazioni) 2000 A (≥ 1 disattivazione)
Fusibile	termica
Tensione dissipata	< 150 mV

Dati di collegamento

Nota	Non bloccare il pulsante di reset!
Corrente nominale	5 A
Tensione nominale	32 V AC 32 V DC
Collegamento	a innesto

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6 mm
Altezza	20,3 mm
Profondità	30,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	avorio (RAL 1014)
Materiale	PA
Materiale isolante	PA

TCP 5/DC32V - Interruttore di protezione termico



0700005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0700005>

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30 (Campo di azionamento)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Prova dell'umidità	240 h, 95 % RH, 40 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	sull'elemento base
-------------------	--------------------



TCP 5/DC32V - Interruttore di protezione termico

0700005


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0700005>



Disegni



Diagramma



Curva d'intervento

TCP 5/DC32V - Interruttore di protezione termico



0700005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0700005>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TCP 5/DC32V - Interruttore di protezione termico



0700005

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0700005>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	0,45 kg CO ₂ e
----------------------	---------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com