

UK 10,3-HESI N - Biztosítótartó



3048386

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3048386>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Biztosítótartó, biztosító típusa: Kerámia, biztosítéktípus: 10,3 x 38 mm, névleges feszültség: 690 V AC, névleges áram: 32 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm², keresztmetszet: 1 mm²- 16 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete

Az Ön előnyei

- Biztosítótartó max. 690 V AC biztosítására
- 10 x 38 IEC60269-2 szabványú biztosítóbetéthez
- Egyszerű áthidalhatóság

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3048386
Csomagolási egység	12 Darab
Minimális rendelési mennyiség	12 Darab
Értékesítési kulcs	BE1234
Termékkulcs	BE1234
GTIN	4017918976293
Tömeg/db (csomagolással)	45,88 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	49,59 g
Vámtarifaszám	85369095
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Biztosítós kapocs
Pólusszám	1
Csatlakozások száma	2
Sorok száma	1

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	3

Elektromos jellemzők

Biztosító típusa	Kerámia
Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	3 W
Biztosító	10,3 x 38 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozások száma emeletenként	2
Névleges keresztmetszet	16 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csavarmenet	M5
Meghúzási nyomaték	2 Nm
Csupaszolási hossz	15 mm
Idomszer	B6 A7
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-1 / -3
Merev vezető keresztmetszete	1 mm ² ... 16 mm ²
Vezeték-keresztmetszet AWG	18 ... 6 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezető keresztmetszete	1 mm ² ... 16 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG]	18 ... 6 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 azonos keresztmetszetű merev vezető	1 mm ² ... 6 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető	1 mm ² ... 6 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Névleges áram	32 A (Az áramot és feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg)
Maximális terhelőáram	32 A (Az áramot és feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg)

UK 10,3-HESI N - Biztosítótartó




3048386

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3048386>

Névleges feszültség	690 V AC (Az áramot és feszültséget az alkalmazott biztosító határozza meg)
Névleges keresztmetszet	16 mm ²

Méretetek

Méretrajz	
Szélesség	17,5 mm
Magasság	79,3 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	64 mm
Mélység NS 35/15-ön	71,5 mm

Az anyagok adatai

Szín	fekete (RAL 9005)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Szigetelőanyag csoport	III
Szigetelőanyag	PA
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	125 °C

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal	Nem
------------------	-----

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-50 °C ... 85 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 55 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-1 / -3
-------------------------------	------------------

Szerelés

Szerelési mód	NS 35/7,5
	NS 35/15

UK 10,3-HESI N - Biztosítótartó


3048386

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3048386>




Rajzok


Méretrajz



Sematikus rajz



Kapcsolási rajz



UK 10,3-HESI N - Biztosítótartó

3048386

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3048386>



Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3048386>



UL által elismert

Engedély azonosítója: E244294



CSA

Engedély azonosítója: 274201

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---