

PT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs



3209594

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm², keresztmetszet: 0,14 mm² - 4 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Az Ön előnyei

- A kettős működtetőnyílásban végezhető vizsgálat lehetősége mellett minden kapocsnál egy kiegészítő vizsgálóleágazás is rendelkezésre áll
- A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás lehetővé teszi a vezetékevezést a legszűkebb helyeken is
- A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
- Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3209594
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BE2223
Termékkulcs	BE2223
GTIN	4046356329842
Tömeg/db (csomagolással)	11,27 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	11,27 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

PT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs



3209594

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Védővezető-kapocs
Termékcsalád	PT
Felhasználási terület	Vasúti alkalmazások
	Gépgyártás
	Berendezésgyártás
	Olaj-, gáz- és vegyipar
Csatlakozások száma	4
Sorok száma	1

Szigetelési tulajdonságok

Túlfeszültség-kategória	III
Szennyeződési fok	3

Elektromos jellemzők

Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	0,77 W

Csatlakozási adatok

Csatlakozások száma emeletenként	4
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Megjegyzés	A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni.
Csupaszolási hossz	8 mm ... 10 mm
Idomszer	A3
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-2
Merev vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet AWG	26 ... 12 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezető keresztmetszete	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG]	26 ... 12 (IEC szerint átszámítva)
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Maximális terhelőáram	4 mm ² tömör vezeték-keresztmetszet esetén
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet AWG	26 ... 12 (IEC szerint átszámítva)

A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók

Merev vezető keresztmetszete	0,34 mm ² ... 4 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²

PT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs



3209594

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>

szigetelőgallérral)

Ex adatok

Méretezési adatok (ATEX/IECEx)

Jelölések	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Működési hőmérséklet-tartomány (1)	-60 °C ... 85 °C
Működési hőmérséklet-tartomány (2)	-40 °C ... 110 °C
Ex minősítésű tartozékok	3030514 D-ST 2,5-QUATTRO
	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Kimenet	(tartós)

Ex csatlakozási adatok Általános

Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
AWG méretezési keresztmetszet	14
Csatlakozóképesség: merev	0,14 mm ² ... 4 mm ²
AWG csatlakozóképesség	26 ... 12
Csatlakozóképesség: rugalmas	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
AWG csatlakozóképesség	26 ... 14

Méretetek

Szélesség	5,2 mm
Fedélszélesség	2,2 mm
Magasság	72,2 mm
Mélység	35,3 mm
Mélység NS 35/7,5-ön	36,8 mm
Mélység NS 35/15-ön	44,3 mm

Az anyagok adatai

Szín	zöld-sárga
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szigetelőanyag csoport	I
Szigetelőanyag	PA
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt
Füstgáztotoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt

PT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs



3209594

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>

Mechanikai tulajdonságok

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal	Igen
------------------	------

Környezeti feltételek és élettartam

Rezgés / szélessávú zajok

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spektrum	2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon
Frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ f_2 -ig = 250 Hz
ASD szint	6,12 (m/s ²)/Hz
Gyorsulás	3,12g
Vizsgálati időtartam tengelyenként	5 h
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Lökés

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Lökésforma	Félszínusz
Gyorsulás	30g
Lökés időtartama	18 ms
Lökések mennyisége irányonként	3
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegeledést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-2
-------------------------------	---------------

Szerelés

Szerelési mód	NS 35/7,5
	NS 35/15

PT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs


3209594

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>



Rajzok

Kapcsolási rajz



PT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs



3209594

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>

Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>

CSA Engedély azonosítója: 2030668				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	-	-	26 - 12	-

CB IECEE CB rendszer Engedély azonosítója: DE1-62994				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	-	-	-	0,2 - 2,5

EAC Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644				
--	--	--	--	--

cULus által elismert Engedély azonosítója: E60425				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
B				
	-	-	26 - 12	-
C				
	-	-	26 - 12	-
F				
	-	-	26 - 12	-

LR Engedély azonosítója: LR2371832TA				
--	--	--	--	--

ClassNK NK Engedély azonosítója: 22ME0007				
--	--	--	--	--

BV Engedély azonosítója: 25278/C1 BV				
--	--	--	--	--

PT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs



3209594

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>



VDE Zeichengenehmigung

Engedély azonosítója: 40036433

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	-	-	-	0,2 - 2,5

ABS

Engedély azonosítója: 21-2192245-PDA



NK

Engedély azonosítója: 14ME0912

DNV

Engedély azonosítója: TAE000010T



cUL által elismert

Engedély azonosítója: FILE E 192998

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
	-	-	26 - 12	-



EAC Ex

Engedély azonosítója: RU C-DE.AB72.B.02351



IEC Ex

Engedély azonosítója: IECExPTB10.0021U

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
Csak hajlékony vezetők	-	-	-	0,14 - 2,5
Csak tömör vezetők	-	-	-	0,14 - 4



UL által elismert

Engedély azonosítója: E192998

	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				

PT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs



3209594

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>

	-	-	26 - 12	-
--	---	---	---------	---

 ATEX Engedély azonosítója: PTB09ATEX1111U				
	Névleges feszültség U_N :	Névleges áram I_N	Keresztmetszet AWG	Keresztmetszet mm ²
keine				
Csak hajlékony vezetők	-	-	-	0,14 - 2,5
Csak tömör vezetők	-	-	-	0,14 - 4

 CCC Engedély azonosítója: 2020322313000631				
--	--	--	--	--

 UKCA-EX Engedély azonosítója: CSAE 22UKEX1096U				
--	--	--	--	--

 EAC Ex Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950				
--	--	--	--	--

PT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs



3209594

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
ECLASS-15.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 2,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs



3209594

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3209594>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

EF3.0 Éghajlatváltozás

CO2e kg	0,077 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com