

# EB 2-31/UKH - Ponticello a pettine



0201388

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201388>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello a pettine, passo: 31 mm, numero poli: 2, colore: grigio

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0201388       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BE1Z2X        |
| Codice prodotto                     | BE1Z2X        |
| GTIN                                | 4017918098568 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 127,3 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 127,3 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | DE            |

# EB 2-31/UKH - Ponticello a pettine



0201388

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201388>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello a pettine |
| Numero di poli   | 2                    |
| Passo            | 31 mm                |

### Dimensioni

|       |       |
|-------|-------|
| Passo | 31 mm |
|-------|-------|

### Indicazioni materiale

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | grigio (RAL 7042) |
| Materiale          | Rame              |
| Materiale isolante | PVC               |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 105 °C                                                             |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                               |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C                                                               |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                 |

### Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

# EB 2-31/UKH - Ponticello a pettine



0201388

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0201388>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|