

EB 2-10 - Ponticello a pettine

0203153

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203153>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine, passo: 10 mm, numero poli: 2, colore: grigio



Dati commerciali

Codice articolo	0203153
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4017918098308
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,031 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,745 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

EB 2-10 - Ponticello a pettine

0203153

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203153>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a pettine
Numero di poli	2
Passo	10 mm

Dimensioni

Passo	10 mm
-------	-------

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	Cu
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PVC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

EB 2-10 - Ponticello a pettine



0203153

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203153>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 2-10 - Ponticello a pettine



0203153

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203153>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com