

WMS 38,1 (EX60)R BK - Guaina termoretraibile



0800425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800425>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guaina termoretraibile, Rotolo, nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 12,7 ... 38,1 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm

Descrizione del prodotto

Le guaine termoretraibili continue della famiglia di prodotti WMS... sono possono essere confezionate con THERMOMARK E.CUTTER o THERMOMARK E.CUTTER/P a lunghezze di marcatura personalizzate. Dopo il processo di stampa, confezionamento e applicazione, le guaine termoretraibili etichettate possono essere eventualmente termoretratte mediante applicazione manuale del calore e quindi fissate al cavo/conduttore.

I vantaggi

- Siglatura permanente e vincolante di fili singoli, conduttori, cavi, tubi pneumatici e altri corpi cilindrici
- Elevata flessibilità, in quanto è possibile realizzare lunghezze dei cartellini individuali nell'intervallo da 3,45 mm ... 2000 mm (0.14" ... 78.7") in combinazione con la taglierina e perforatrice
- Opzionalmente, può essere termoretraibile con qualsiasi processo termico manuale per fissare la posizione
- Elevata copertura del diametro grazie a un rapporto di restringimento di 3:1
- Usata a livello globale e affermata nella costruzione di quadri elettrici e di macchine, nell'industria petrolifera e del gas e nel settore ferroviario in tutto il mondo

Dati commerciali

Codice articolo	0800425
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG2216
Codice prodotto	BG2216
GTIN	4046356626231
Peso per pezzo (confezione inclusa)	977 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	922,6 g
Numero tariffa doganale	39173200
Paese di origine	CN

WMS 38,1 (EX60)R BK - Guaina termoretraibile



0800425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800425>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Questo materiale può essere lavorato con la stampante per materiale in rotoli THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 solo con un portarulli esterno.
Informazioni sui materiali	<p>Il diametro minimo del conduttore specificato della guaina termoretraibile si riferisce all'uso come materiale di siglatura e non garantisce le caratteristiche di isolamento nello stato termoretratto.</p> <p>A seconda del lotto di materiale lavorato, nonché delle condizioni di stoccaggio e lavorazione, il diametro massimo del conduttore inseribile può essere ridotto.</p>

Caratteristiche articolo

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico

Dimensioni

Lunghezza rotolo	15,00 m
Altezza	63,7 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	15000 mm
Altezza del campo di testo	60 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	poliolefina
Materiale, elemento base	poliolefina
Rapporto di ritrazione	3:1
Sostanze contenute	senza alogenati
Temperatura di restringimento	> 85 °C

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	12,7 mm ... 38,1 mm
-----------------------------	---------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici	
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Risultato	Prova superata

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici	
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la	VW PV 3.10.7:2005-02

WMS 38,1 (EX60)R BK - Guaina termoretraibile



0800425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800425>

bagnatura delle vernici (conformità LABS)

Risultato

Prova superata

Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi

Specifica di prova

DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità)

Applicazione

≥ 5 N

Risultato

Prova superata

Test nastro adesivo

Specifica di prova

DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità)

Risultato

Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova

DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)

Risultato

Prova superata

Durata della prova

96 h

Procedimento

Irradiazione artificiale.

Stabilità termica

Specifica di prova

ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità)

Durata della prova

240 h

Rating 125 °C (150 °C)

Prova superata

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03

Isopropanolo

[CAS No. 67-63-0]

Prova superata

n-esano

[CAS No. 110-54-3]

Prova superata

Acqua + benzina per smacchiare

[CAS No. 64742-82-1]

Prova superata

Idrossido di sodio 0,1 mol/l

[CAS No. 1310-73-2]

Prova superata

Ethanol (99 %)

[CAS No. 64-17-5]

Prova superata

Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

Specifica di prova

ISO 175:2010 (in conformità)

Durata della prova

168 h

Idrossido di sodio 0,1 mol/l

[CAS No. 1310-73-2]

Prova superata

Acqua salmastra (350 g/l)

[CAS No. -]

Prova superata

Ethanol (99 %)

[CAS No. 64-17-5]

Prova superata

Diesel

[CAS No. 68476-34-6]

Prova superata

IRM 901

Prova superata

WMS 38,1 (EX60)R BK - Guaina termoretraibile



0800425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800425>

IRM 902	Prova superata
IRM 903	Prova superata

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)
Capacità di conservazione	5 anni

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

WMS 38,1 (EX60)R BK - Guaina termoretraibile



0800425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800425>

Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800425>



CSA

ID omologazione: 252259



cULus Recognized

ID omologazione: E310982_Vol2_Sec1

WMS 38,1 (EX60)R BK - Guaina termoretraibile



0800425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800425>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMS 38,1 (EX60)R BK - Guaina termoretraibile



0800425

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800425>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com