

US-WML 6 (13X13) - Etichetta segnacavi



0800472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800472>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Etichetta segnacavi, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 4 ... 6 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm

I vantaggi

- Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo
- Rapidità e facilità di impiego
- Resistenza ai solventi
- La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
- Le etichette segnacavi US-WML... sono costituite da un campo di siglatura e da una pellicola protettiva trasparente

Dati commerciali

Codice articolo	0800472
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2319
Codice prodotto	BG2319
GTIN	4046356607049
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,46 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6,051 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	DE

US-WML 6 (13X13) - Etichetta segnacavi



0800472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800472>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttori
Siglatura	
Numero dei cartellini singoli	32
Numero di cartellini per riga	8
Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico

Dimensioni

Larghezza	13 mm
Altezza	13 mm
Profondità	0,1 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	13 mm
Altezza del campo di testo	13 mm

Indicazioni materiale

Spessore pellicola	0,06 mm
Colla	Acrilato
Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale, elemento base	PVC
Sostanze contenute	privo di silicone

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≤ 6,00 mm
	4 mm ... 6 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Risultato	Prova superata

Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi

Specificazione di prova	DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità)
Applicazione	≥ 5 N
Risultato	Prova superata

US-WML 6 (13X13) - Etichetta segnacavi



0800472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800472>

Test nastro adesivo

Specifica di prova	DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità)
Risultato	Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

Stabilità termica

Specifica di prova	ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità)
Durata della prova	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Prova superata

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo (99 %) [67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Prova superata
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Prova superata
Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1]	Prova superata

Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

Specifica di prova	ISO 175:2010 (in conformità)
Durata della prova	168 h
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Prova superata
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. -]	Prova superata
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Prova superata
IRM 901	Prova superata
IRM 902	Prova superata
IRM 903	Prova superata

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B
Cicli	2

US-WML 6 (13X13) - Etichetta segnacavi



0800472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800472>

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

US-WML 6 (13X13) - Etichetta segnacavi



0800472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800472>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800472>



UL Recognized

ID omologazione: MH48542-20210729

US-WML 6 (13X13) - Etichetta segnacavi



0800472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800472>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-WML 6 (13X13) - Etichetta segnacavi



0800472

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800472>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com