

# CES-SRG-BK-2 - Isolatori passanti



0801635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801635>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 1 mm ... 2 mm, materiale: NBR, colore: nero, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm

## Descrizione del prodotto

Isolatori passanti intagliati

## Dati commerciali


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0801635       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | AF7CCX        |
| Codice prodotto                     | AF7CCX        |
| GTIN                                | 4046356674614 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,23 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,23 g        |
| Numero tariffa doganale             | 40169997      |
| Paese di origine                    | TW            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto      | Isolatore passante |
| Numero dei conduttori | 1                  |

### Dimensioni

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 19,5 mm                                                                            |
| Altezza         | 17 mm                                                                              |
| Lunghezza       | 29,5 mm                                                                            |

### Indicazioni materiale

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | NBR |
|-----------|-----|

### Cavo / linea

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diametro esterno conduttore | 1x 1 mm ... 2 mm |
|-----------------------------|------------------|

### Caratteristiche

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni degli isolatori   | piccoli                  |
| Versione, Formato            | Cavo a sezione circolare |
| Versione, Isolatore per cavi | intagliato               |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni ambientali            |                             |
| Grado di protezione              | IP54                        |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (statico) |

# CES-SRG-BK-2 - Isolatori passanti


0801635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801635>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# CES-SRG-BK-2 - Isolatori passanti



0801635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801635>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801635>

### **DNV**

ID omologazione: TAE00003VJ

# CES-SRG-BK-2 - Isolatori passanti



0801635

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801635>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
| ECLASS-15.0 | 27144425 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000451 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,028 kg CO2e |
|---------|---------------|