


# CES-LTPG-GY-22 - Isolatori passanti



0801695

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801695>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Isolatori passanti, grandi, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 21 mm ... 22 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 53 mm, larghezza: 39 mm, altezza: 17 mm

## Descrizione del prodotto

Isolatori passanti intagliati Isolatori intagliati per l'alloggiamento di cavi e conduttori preconfezionati con diametro da 21 mm ...22 mm, utilizzabili nei telai di tenuta CES.

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0801695               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF7CCX                |
| Codice prodotto                     | AF7CCX                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 680 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356674980         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26,8 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27,68 g               |
| Numero tariffa doganale             | 40169997              |
| Paese di origine                    | PL                    |

# CES-LTPG-GY-22 - Isolatori passanti



0801695


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801695>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto      | Isolatore passante |
| Numero dei conduttori | 1                  |

### Dimensioni

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 39 mm                                                                              |
| Altezza         | 17 mm                                                                              |
| Lunghezza       | 53 mm                                                                              |

### Indicazioni materiale

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Materiale                              | SEBS (senza alogenati) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                     |

### Cavo / linea

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Diametro esterno conduttore | 1x 21 mm ... 22 mm |
|-----------------------------|--------------------|

### Caratteristiche

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni degli isolatori   | grandi                   |
| Versione, Formato            | Cavo a sezione circolare |
| Versione, Isolatore per cavi | intagliato               |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Condizioni ambientali            |                            |
| Grado di protezione              | IP54                       |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (statico) |

# CES-LTPG-GY-22 - Isolatori passanti

0801695

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801695>



## Disegni



Disegno quotato

# CES-LTPG-GY-22 - Isolatori passanti



0801695

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801695>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801695>



**cUL Recognized**

ID omologazione: E255026



**UL Recognized**

ID omologazione: E255026

**DNV**

ID omologazione: TAE00003VJ

# CES-LTPG-GY-22 - Isolatori passanti



0801695

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801695>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000451 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,177 kg CO2e |
|---------|---------------|