# MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto

0803934

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803934

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Etichetta in tessuto, Rotolo, Miscela di colori (Mixed Color), in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 6 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 6000 mm

## I vantaggi

- Permette l'incollaggio dell'etichetta su bordi e curvature
- Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
- Il materiale autoadesivo in formato continuo è particolarmente adatto per la siglatura professionale e permanente di vari componenti e mezzi d'esercizio nella costruzione di quadri elettrici, controllori e impianti
- Il materiale è certificato cUL
- Grazie al formato continuo, a seconda dell'applicazione è possibile realizzare in modo flessibile un'etichetta nella lunghezza richiesta individualmente
- Il materiale per le etichette è costituito da una pellicola in tessuto con forza di distacco molto ridotta
- Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0803934 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BG241E |
| Codice prodotto | BG241E |
| GTIN | 4055626212142 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 56 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 51,6 g |

| | |
|---|---|
| Numero tariffa doganale | 96121010 |
| Paese di origine | CN |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |

Siglatura

| | |
|---|---|
| Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza rotolo | 6,00 m |
| Altezza | 12 mm |
| Profondità | 0,12 mm |

Campo di testo

| | |
|---|---|
| Larghezza del campo di testo | 6000 mm |
| Altezza del campo di testo | 10 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Spessore pellicola | 130 µm |
| Spessore adesivo | 28 µm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | multicolore (RAL -) |
| | bianco (RAL 9010) |
| | nero (RAL 9005) |
| Materiale, elemento base | PA |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 5 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 80 % |

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

| | |
|---|---|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

| | |
|---|---|
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3] | Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata |

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |

Prova in nebbia salina

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | colla |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803934

**UL Recognized**
ID omologazione: MH48542-V2_S6

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,099 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com