

KMV - Targhetta per cavi

0806644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806644>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, in bianco, diametro cavi: 1 ... 63 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 65 mm

I vantaggi

- Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
- Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
- Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
- I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti

Dati commerciali

Codice articolo	0806644
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BG2415
Codice prodotto	BG2415
GTIN	4017918138684
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,08 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,129 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	US

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttori
------------------	-----------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	1
-------------------------------	---

Dimensioni

Larghezza	19,00 mm
Altezza	89,00 mm
Profondità	0,90 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	65 mm
Altezza del campo di testo	19 mm

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colore	argento
Materiale, elemento base	Poliestere

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	1 mm ... 63 mm
-----------------------------	----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a fascette
-------------------	----------------------

KMV - Targhetta per cavi

0806644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806644>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

KMV - Targhetta per cavi

0806644

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806644>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com