

PKBV 200X4,6 - Fascetta per cavi



0806660

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806660>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavi in acciaio, inossidabile, antimagnetica:

I vantaggi

- I serracavi in acciaio legato sono ideali per i segnacavi WMTB, KMK 2 e KMK 4 di Phoenix Contact
- Le fascette fermacavo possono essere fissate facilmente con l'utensile per fascette fermacavo UNIFOX-CT... e tagliate in un'unica operazione
- Stabilizzati ai raggi UV (nero) per applicazioni outdoor
- Le fascette fermacavi trovano impiego anche per applicazioni interne ed esterne in avverse condizioni industriali
- Per il raggruppamento di linee di comando e cavi
- Trasparenti per applicazioni standard

Dati commerciali

Codice articolo	0806660
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE7132
Codice prodotto	BE7132
GTIN	4017918138707
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,455 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,455 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	US

PKBV 200X4,6 - Fascetta per cavi

0806660

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806660>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo
Resistenza alla trazione GRP	890 N

Dimensioni

Larghezza	4,6 mm
Lunghezza	200 mm

Indicazioni materiale

Colore	color argento
Materiale	Acciaio inossidabile
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	1 mm ... 63 mm
Resistenza alla trazione	890 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-80 °C ... 538 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	non allentabile
-------------------	-----------------

PKBV 200X4,6 - Fascetta per cavi



0806660

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0806660>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com