

# ESL 40X17 - Striscia di siglatura a innesto



0808095

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808095>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm



## I vantaggi

- Segnacavi in plastica per KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) e KMK UV (40x17)
- Grazie allo speciale profilo, i cartellini EMT (40x17)R sono ideali per i portacartellini KMK ...(40x17)

## Dati commerciali

Codice articolo	0808095
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2314
Codice prodotto	BG2314
GTIN	4017918171513
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16,16 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,38 g
Numero tariffa doganale	39206219
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Note generali	La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser
---------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
------------------	------------------------

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	56
Numero di cartellini per riga	4

### Dimensioni

Larghezza	39,75 mm
Altezza	17,2 mm
Profondità	0,15 mm

### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	40 mm
Altezza del campo di testo	17 mm

### Indicazioni materiale

Spessore pellicola	135 µm
Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale, elemento base	Poliestere
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

#### Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi

Specifica di prova	DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità)
Applicazione	≥ 5 N
Risultato	Prova superata

#### Test nastro adesivo

# ESL 40X17 - Striscia di siglatura a innesto



0808095

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808095>

Specifica di prova	DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità)
Risultato	Prova superata

## Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

## Stabilità termica

Specifica di prova	ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità)
Durata della prova	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Prova superata

## Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo (99 %) [67-63-0]	Prova superata
n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Prova superata
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Prova superata

## Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti

Specifica di prova	ISO 175:2010 (in conformità)
Durata della prova	168 h
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ]	Prova superata
Benzina [CAS No. 64742-49-0]	Prova superata
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Prova superata
IRM 901	Prova superata
IRM 902	Prova superata
IRM 903	Prova superata

## Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B
Cicli	2

## Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata

# ESL 40X17 - Striscia di siglatura a innesto



0808095

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808095>

Durata della prova	96 h
--------------------	------

## Montaggio

Tipo di montaggio	inserimento
-------------------	-------------

# ESL 40X17 - Striscia di siglatura a innesto



0808095

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808095>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# ESL 40X17 - Striscia di siglatura a innesto



0808095

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0808095>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)