

SK 2,8 WH:REEL - Strisce di siglatura



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805205>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Strisce di siglatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 14, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 90000 mm

I vantaggi

- Le strisce di siglatura autoadesive della famiglia SK contrassegnano i prodotti senza scanalatura portacartellini, ideali per la siglatura di connettori COMBICON
- La striscia Zack e la striscia Zack piatta possono essere siglate a posteriori con la pellicola di siglatura SK
- Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
- In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
- Le unità di taglio delle stampanti termiche consentono un taglio preciso alla lunghezza desiderata
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi SK ... singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice articolo	0805205
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG2111
Codice prodotto	BG2111
GTIN	4017918245139
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.086,01 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.086,01 g
Numero tariffa doganale	39191080
Paese di origine	PL

SK 2,8 WH:REEL - Strisce di siglatura



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805205>

Dati tecnici

Note

Note generali	Per la lavorazione di rulli SK con THERMOMARK ROLL..., utilizzare il portarulli esterno THERMOMARK ROLL-ERH
---------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Klemmenmarker
------------------	---------------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	14
Numero di cartellini per riga	1
Numero strisce di siglatura	14
Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico per rotoli

Dimensioni

Larghezza	50,00 mm
Altezza	2,80 mm
Profondità	0,07 mm

Indicazioni materiale

Spessore pellicola	53 µm
Spessore adesivo	20 µm
Colla	Acrilato
Colore	bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	Poliestere
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0]	Prova superata

SK 2,8 WH:REEL - Strisce di siglatura



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805205>

n-esano [CAS No. 110-54-3]	Prova superata
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1]	Prova superata

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN 50018:2013-05
Risultato	Prova superata
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	> 15 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità dell'aria relativa 23 °C/50%. Si consiglia la conservazione nella confezione originale fino alla lavorazione.
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %
Capacità di conservazione	12 mesi

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

SK 2,8 WH:REEL - Strisce di siglatura



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805205>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SK 2,8 WH:REEL - Strisce di siglatura



0805205

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805205>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com