

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Supporto per segnacavi, bianco (RAL 9010), in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 5 mm, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

I vantaggi

- Il segnacavi e il segnaconduttori in poliammide rappresentano un elemento di siglatura universale per fasci di cavi e conduttori installati in ambienti chiusi
- La siglatura avviene con una penna di siglatura, manualmente o anche con un'etichetta

Dati commerciali

Codice articolo	0807083
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG231A
Codice prodotto	BG231A
GTIN	4017918160197
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,566 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,5 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	27,7 mm
Altezza	86,5 mm
Profondità	5,8 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	20 mm
Altezza del campo di testo	8 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale, elemento base	PA
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	> 5,00 mm
-----------------------------	-----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a fascette
-------------------	----------------------

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807083>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com