

ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto



0809492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0809492>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 62 mm



I vantaggi

- Il file materiali può essere scaricato per il software CLIP PROJECT alla voce Download - "Software update - Marking"
- Cartellini a stecca per segnacavi in plastica

Dati commerciali

Codice articolo	0809492
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BG2414
Codice prodotto	BG2414
GTIN	4017918194420
Peso per pezzo (confezione inclusa)	31,42 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	31,42 g
Numero tariffa doganale	39206219
Paese di origine	DE

ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto



0809492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0809492>

Dati tecnici

Note

Note generali	La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser
---------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnamorsetti non siglati
Campo di applicazione	Phoenix Contact: strisce di siglatura per moduli Inline

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	72
Numero di cartellini per riga	3

Dimensioni

Larghezza	62,55 mm
Altezza	10,20 mm
Profondità	0,15 mm
Lunghezza	10 mm

Indicazioni materiale

Spessore pellicola	135 µm
Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	poliestere
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	inserimento
-------------------	-------------

ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto



0809492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0809492>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281106

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131700

ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto



0809492

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0809492>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com