

# KMV 44X9,6 - Targhetta per cavi

0812007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0812007>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, diametro cavi: 1 ... 63 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

## I vantaggi

- Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
- Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
- Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
- I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0812007       |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi     |
| Codice vendita                      | BG2415        |
| Codice prodotto                     | BG2415        |
| GTIN                                | 4017918932145 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 735 MGM       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 735 MGM       |
| Numero tariffa doganale             | 73269098      |
| Paese di origine                    | US            |

# KMV 44X9,6 - Targhetta per cavi



0812007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0812007>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto              | Segnaconduttori |
| Siglatura                     |                 |
| Numero dei cartellini singoli | 1               |

### Dimensioni

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 9,60 mm  |
| Altezza    | 44,00 mm |
| Profondità | 1,00 mm  |

### Campo di testo

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 23 mm |
| Altezza del campo di testo   | 9 mm  |

### Indicazioni materiale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme alla normativa RoHS | sì                   |
| Colore                       | argento              |
| Materiale                    | Acciaio inossidabile |
| Materiale, elemento base     | Acciaio inox         |

### Cavo / linea

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diametro esterno conduttore | 1 mm ... 63 mm |
|-----------------------------|----------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                         |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -80 °C ... 538 °C                                                                                    |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C                                                                                                |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
|--------------------|-------------------------------------------|

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                    | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

### Montaggio

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
|-------------------|----------------------|

# KMV 44X9,6 - Targhetta per cavi



0812007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0812007>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001530 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# KMV 44X9,6 - Targhetta per cavi



0812007

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0812007>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)