

# PATG 2/12 - Portacartellini per conduttori



0827078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0827078>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 2 ... 4 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

## I vantaggi

- La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC-WMT ..., US-WMT ... e EMT ...
- Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
- L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
- Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 mm ... 50 mm

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0827078       |
| Pezzi/conf.                         | 1.000 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 1.000 Pezzi   |
| Codice vendita                      | BG221A        |
| Codice prodotto                     | BG221A        |
| GTIN                                | 4046356417174 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,168 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,163 g       |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | DE            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Portacartellini |
|------------------|-----------------|

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 12 mm   |
| Altezza    | 5 mm    |
| Profondità | 7,05 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Conforme alla normativa RoHS           | sì                |
| Colore                                 | trasparente       |
| Materiale                              | PVC               |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                |
| Sostanze contenute                     | privo di silicone |

### Cavo / linea

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Diametro esterno conduttore | 2 mm ... 4 mm |
|-----------------------------|---------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato                                                                                        | Prova superata       |

#### Condizioni ambientali

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -50 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C            |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %             |

### Montaggio

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

0827078

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0827078>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)