

# US-WMT (12X4) - Targhetta per cavi



0828766

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828766>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 98, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

## I vantaggi

- La gamma UniSheet US-WMT... offre segnacavi per la siglatura di conduttori con gli anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
- Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0828766       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2219        |
| Codice prodotto                     | BG2219        |
| GTIN                                | 4046356559775 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12,3 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,8 g        |
| Numero tariffa doganale             | 39204910      |
| Paese di origine                    | DE            |

# US-WMT (12X4) - Targhetta per cavi

0828766

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828766>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto              | Segnaconduttori                                     |
| Siglatura                     |                                                     |
| Numero dei cartellini singoli | 98                                                  |
| Numero di cartellini per riga | 14                                                  |
| Tecnologia di siglatura       | Trasferimento termico per superfici opache e schede |

### Dimensioni

|            |        |
|------------|--------|
| Larghezza  | 12 mm  |
| Altezza    | 4,3 mm |
| Profondità | 0,5 mm |

### Campo di testo

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 12 mm |
| Altezza del campo di testo   | 4 mm  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | bianco (RAL 9010) |
| Materiale                              | PVC               |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                |
| Materiale, elemento base               | PVC               |
| Sostanze contenute                     | privo di silicone |

### Cavo / linea

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diametro esterno conduttore | 0,6 mm ... 10 mm |
|-----------------------------|------------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato                                                                                        | Prova superata       |

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato          | Prova superata                            |
| Durata della prova | 96 h                                      |

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Specifica di prova                | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                                   | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo<br>[CAS No. 67-63-0] | Prova superata                                 |

# US-WMT (12X4) - Targhetta per cavi



0828766

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828766>

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3]                          | Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata |

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 (in conformità) |
| Risultato          | Prova superata                    |
| Livello climatico  | AHT 1,0 S                         |
| Cicli              | 2                                 |

Prova in nebbia salina

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato          | Prova superata            |

Condizioni ambientali

|                                                         |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -30 °C ... 80 °C                                                                                                                                     |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate              | Umidità relativa 10 ... 30 °C / 40 ... 70 %. Si consiglia la conservazione all'interno dell'imballaggio originale fino al momento della lavorazione. |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C ... 30 °C                                                                                                                                      |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 40 % ... 70 %                                                                                                                                        |

Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

# US-WMT (12X4) - Targhetta per cavi



0828766

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828766>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-WMT (12X4) - Targhetta per cavi

0828766

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828766>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,052 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)