

# US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica



0828872

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828872>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Targhetta in plastica, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 135, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 11 mm

## I vantaggi

- I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
- La gamma UniSheet US-EMLP... offre cartellini autoadesivi per apparecchiature con un'elevata adesività
- I cartellini e le etichette premarcati possono essere separati e montati con facilità
- Le schede offrono spazio per la scrittura
- La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0828872       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2419        |
| Codice prodotto                     | BG2419        |
| GTIN                                | 4046356558761 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,83 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 17,83 g       |
| Numero tariffa doganale             | 39199080      |
| Paese di origine                    | DE            |

# US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica



0828872

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828872>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Tipo di prodotto              | Targhetta per dispositivi          |
| Siglatura                     |                                    |
| Numero dei cartellini singoli | 135                                |
| Numero di cartellini per riga | 9                                  |
| Tecnologia di siglatura       | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |

### Dimensioni

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 11,00 mm |
| Altezza    | 9,00 mm  |
| Profondità | 0,55 mm  |

### Campo di testo

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Larghezza del campo di testo | 11 mm |
| Altezza del campo di testo   | 9 mm  |

### Indicazioni materiale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Conforme alla normativa RoHS | sì                |
| Spessore pellicola           | 500 µm            |
| Spessore adesivo             | 50 µm             |
| Colla                        | Acrilato          |
| Colore                       | argento           |
| Materiale                    | PVC               |
| Materiale, elemento base     | PVC               |
| Sostanze contenute           | privo di silicone |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C            |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %             |

#### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato                                                                                        | Prova superata       |

#### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato          | Prova superata                            |
| Durata della prova | 96 h                                      |

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

# US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica



0828872

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828872>

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Specifica di prova                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                                                        | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0]                          | Prova superata                                 |
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3]                          | Prova superata                                 |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata                                 |

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato          | Prova superata           |
| Procedimento       | Metodo B                 |
| Cicli              | 2                        |

Prova in nebbia salina

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato          | Prova superata                                |

## Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

## Montaggio

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

# US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica

0828872

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828872>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828872>



**CSA**

ID omologazione: 70191766

# US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica



0828872

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828872>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica



0828872

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828872>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)